

Bidirektionaler SATA/IDE- Adapter Konverter

PATA2SATA3

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x PATA2SATA3 Konverter Adapter
- 1 x SATA-Kabel
- 1 x SP4 zu Dual-LP4-Strom-Y-Adapter-Kabel
- 1 x Installationsanleitung

Systemanforderungen

- 40-Pin IDE/EIDE oder 7-Pin SATA-fähiges Computersystem
- 3.5" IDE/EIDE oder SATA-Festplatte

Installation

IDE-Controller zu SATA-Festplatte

1. Stellen Sie die DIP-Schalter des Adapters entweder auf den Master- oder Slave-Modus (siehe Diagramm DIP-Schaltereinstellungen).
2. Verbinden Sie die 40-Pin IDE-Buchse des Adapters direkt mit dem 40-Pin DIE-Stecker auf dem Motherboard oder IDE/EIDE-Controller-Karte.
3. Verbinden Sie ein 7-Pin SATA-Kabel vom schwarzen Anschluss "To Drive" mit dem Anschluss auf der SATA-Festplatte.
4. Verbinden Sie den SATA-Stromanschluss des Computernetzteils mit der SATA-Festplatte.
5. Verbinden Sie ein SP4-Floppy-Stromanschluss des Computernetzteils mit dem SP4-Anschluss des Adapters. Wenn kein Anschluss verfügbar ist, verwenden Sie das mitgelieferte LP4 zu SP4-Adapterkabel, um einen der LP4-Molex-Anschlüsse des Netzteils zu verbinden.



SW2	SW1	IDE-Host-Modus
		Master / Einzel
		Slave
		Cable Select

*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

SATA-Controller zu IDE-Festplatte

1. In diesem Modus spielen die DIP-Schalter keine Rolle.
2. Verbinden Sie die 40-Pin IDE-Buchse des Adapters direkt mit dem 40-Pin DIE-Stecker auf der IDE/EIDE-Festplatte.
3. Verbinden Sie ein 7-Pin SATA-Kabel vom orangenen Anschluss "To Computer" mit dem Anschluss auf dem Motherboard oder der SATA-Controller-Karte.
4. Verbinden Sie einen LP4-Molex-Stromanschluss vom Netzteil des Computers mit der Festplatte.
5. Verbinden Sie ein SP4-Floppy-Stromanschluss des Computernetzteils mit dem SP4-Anschluss des Adapters. Wenn kein SP4-Anschluss verfügbar ist, verwenden Sie das mitgelieferte LP4 zu SP4-Adapterkabel, um einen der LP4-Molex-Anschlüsse des Netzteils zu verbinden.

Spezifikationen

Anschlüsse	1 x 40-Pin IDE Buchse 1 x 7-Pin SATA Stecker (orange) 1 x 7-Pin SATA Stecker (schwarz) 1 x 4-Pin SP4-Floppy-Stromanschluss
Chipsatz	Sunplus SPIF223A
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Lagerungstemperatur	-40°C ~ 150°C (-40°F ~ 302°F)
Luftfeuchtigkeit	90% RH
Abmessungen	61.0mm x 50.0mm x 11.0mm
Maximale Daten- Transferrate	SATA: 1.5Gb/s IDE: 133Mb/s

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.