

## 19インチ スライド式サーバラック/キャビネット対応棚板 (奥行き調整可能)

UNISLDSHF19

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

## 付属品

- 1 x スライド式棚板
- 8 x M6ネジ
- 8 x M6ケージナット

## システム要件

- EIA RS-310C規格に準拠したサーバ用キャビネット/ラック
- キャビネットやラック取り付けハードウェア

## 仕様

材質	SPCC (2.0mm)
色	黒
高さ	2U
可搬重量	22.7kg
外形寸法 (幅x高さx奥行き)	480.0mm x 88.6mm x 610.0mm
正味重量	4.1kg
業界規格	EIA RS-310C規格、CE規格、ISO9000:2000規格、RoHS指令

## インストール手順

レール横にあるネジを緩めて、ラックやキャビネットの奥行きに合うようにレールの長さを調整します。奥行き合わせたら再びネジを締め直します。



ラックやキャビネットに合わせて適切な取り付け締め具 (ネジやナットなど) を使って、前部と後部に棚板を取り付けていきます。



棚板が所定の場所にロックされるまで、レールに沿ってスライドできます。レール脇にある小さなスイッチを押してロックを外し、棚板をスライドさせて、ラックやキャビネットに戻します。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切、StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

## 保証に関する情報

本製品には永久保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程での欠陥に起因する不良商品を、新品購入日から記載されている期間、保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。