

Conmutador Compartidor USB 3.0 Sharing Switch - 1 Periférico - 2 Ordenadores

USB221SS

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1x Conmutador Compartidor USB 3.0
- 2x Cables USB 3.0 A -B
- 1x Manual de Instrucciones


Requisitos del Sistema

- Puerto USB 3.0 disponible en cada ordenador
- Cable USB para conectar cada periférico al conmutador

Instalación

Antes de instalar, tenga en cuenta que el switch USB221SS no requiere de ningún software o drivers para ser utilizado, sin embargo los periféricos que comparta entre los sistemas conectados (impresora, escáner, etc.) podría requerir de software. Asegúrese de que ha instalado los controladores más recientes para su periférico en ambos sistemas antes de conectarlos, con el fin de evitar problemas en su detección/funcionalidad.

1. Conecte su dispositivo periférico USB al puerto USB del Conmutador.
2. Utilizando el cable suministrado de USB 3.0 A-B y con el ordenador encendido, conecte su primera PC en el conmutador, permitiendo la detección en el equipo
3. Utilizando el segundo cable suministrado de USB 3.0 A-B y con el ordenador encendido, conecte su primera PC en el conmutador, permitiendo la detección en el equipo
4. Los LEDs en la parte superior del interruptor indicarán qué equipo está seleccionado. Utilice los botones para cambiar de un sistema al otro



Especificaciones

Color	Negro
Tipo de Carcasa	Plástica
Puertos de Dispositivos	1x USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos de Host	2x USB 3.0 B (9 pin; Super Speed) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Longitud de Cable Máxima	1 m / 3.3 ft
Compatibilidad de Sistema Operativo	Independiente del Sistema Operativo - No requiere de software o controladores
Selección de Puertos	Botones
Indicadores LED	2x Indicadores de selección de ordenador
Dimensiones (LxAxAI)	69 x 42 x 22mm
Peso	40 g
Temperatura de Operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad	0~80% RH

Nota:

El largo total del cable del sistema host a su periférico no debe exceder los 2,5 m (8.2 ft)

Si su sistema no detecta el periférico conectado, o éste no funciona correctamente, asegúrese de que los controladores estén instalados y que todos los cables estén correctamente conectados.

Si el interruptor USB no se enciende o no indica la selección de PC correcta, desconecte y vuelva a conectar los cables del ordenador, lo cual reiniciará el dispositivo.

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.