

4ポートHDMI®スイッチ

VS410HDMIIE



*実際の製品は写真と異なる場合があります

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報は www.startech.com でご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかつた場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があつたとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
特徴	1
パッケージの内容	1
操作コントロールおよび機能.....	2
フロントパネル	2
リアパネル	2
リモートコントロール.....	3
接続およびインストール手順.....	3
技術仕様	4
技術サポート	5
保証に関する情報.....	5

はじめに

StarTech.comのHDMI 1.3スイッチをご購入いただきありがとうございます。本製品で、HDMI出力対応デバイス(例:高解像度DVDプレーヤー、Blu-Rayプレーヤー、衛星放送受信機、ビデオゲームコンソール)を4台まで1つのHDMI入力に接続することができます。手作業でケーブルを交換する必要はありません。


特徴

- HDMI 1.3、HDCP 1.1 および DVI 1.0準拠
- リモコンでデバイスを簡単に切り替え可能
- 自動信号強調

パッケージの内容


- ビデオスイッチ
- IRリモコン
- 電源アダプタ
- ユーザマニュアル

操作コントロールおよび機能 フロントパネル




1. リモートコントロールセンサ
2. 入力選択/インジケータ:[INPUT]ボタンを繰り返し押して希望する入力ソースに切り替えます。選択した入力ソースを示すLEDが点灯します。
3. 信号強調/インジケータ:[Signal Enhance]ボタンを押して長距離送信後の信号品質回復機能を起動します。ボタンをもう一度押してオフにします。信号が強調されるとLEDが点灯します。
4. 電源スイッチ/インジケータ:電源がシステムに接続されると、システムが自動的にオンになり電源LEDが点灯します。[POWER]ボタンを押してシステムをオン/オフにします

リアパネル




1. HDMI出力:HDMIケーブルでユニットのHDMI出力をディスプレイのHDMI入力に接続します
2. HDMI入力:各入力ポートをDVDプレーヤーやセットトップボックスなどのソースデバイスのHDMIまたはDVI出力に接続します
3. 電源:5V DC電源をこのユニットに差し込み、アダプタをA/Cコンセントに接続します。

リモートコントロール



1. 電源: ボタンを押してシステムをオン/オフにします
2. 入力セレクタを選択します。1、2、3または4を押して希望する入力ソースを選択してください。

接続およびインストール手順



技術仕様

周波数帯域幅	2.25Gbps(シングルリンク)
入力ポート	4 x HDMIポート(メス)(Type Aコネクタ)
出力ポート	1 x HDMIポート(メス)
電源	5VDC/1A(US/EU規格、CE/FCC/UL認定)
外形寸法(mm)	206(幅) x 111(奥行) x 32(高さ)
重量	250g
動作温度	0°C ~ 70°Cで動作可能

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能な資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。



Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。
それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショッップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくな、当社のウェブサイトまでアクセスしていただけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスをご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。