


1/2ポートM/B内部USBピンヘッダー - RS232Cシリアル変換アダプタ

ICUSB232INT1

ICUSB232INT2

*写真はICUSB232INT2



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
付属品	1
システム要件	1
インストール手順	2
ハードウェアインストール手順	2
ドライバインストール手順	2
仕様	3
仕様	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

はじめに


StarTech.com製内部1ポートまたは2ポートUSB - シリアル変換アダプタを使えば、USBマザーボードヘッダーを利用可能なデスクトップパソコンに1つまたは2つのRS232Cシリアルポートを追加できます。標準的なUSB - シリアルケーブルとは異なり、このケーブルは、PCケース内部で使うように設計されており、他のアダプタ不要で、すっきりとまとまった完全内部ソリューションを実現します。このコンパクトでシンプルなUSBアダプタは、最新型コンピュータとレガシーのシリアル周辺機器の互換性の問題を解決する費用対効果の高いソリューションです。StarTech.comでは1年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

付属品

- 1 x 内部USB - シリアル変換アダプタ
- 1 x ドライブCD
- 1 x ロープロファイル対応ブラケット (2x ICUSB232INT2用)
- 1 x 取扱説明書

システム要件

- 利用可能なマザーボード内部9ピンUSBヘッダー
- PCケース後部に利用可能な拡張カードスロットがあること (ロープロファイル ICUSB232INT2においては2スロット必要)
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64ビット)、またはWindows XP Embedded/CE 4.2/CE 5.0/CE 6.0、Apple® Mac OS® 9/10.4、またはLinux® kernel 2.4/2.6



*写真は1ポートモデル

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

インストール手順

警告! パソコン部品は静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピュータケースを開ける前には、必ず適切に身体をアースするようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピュータコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面(コンピュータケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

ハードウェアインストール手順

1. コンピュータと、コンピュータに接続されているすべての周辺機器(プリンタや外付けHDDなど)の電源を切ります。コンピュータ背面にある電源後部から電源ケーブルを外します。合わせて、すべての周辺機器もコンピュータから外します。
2. コンピュータケースのカバーを外します。詳細は、コンピュータ購入時に同梱されてきた取扱説明書でご確認ください。
3. コンピュータケースの裏にある空いている拡張カードスロットを探し、金属製カバープレートを外します。
4. アダプタの拡張カード用ブラケットを空いているスロットに挿入し、ケース背面にブラケットを固定します。
5. マザーボードにある9ピンUSBヘッダーコネクタを探し、ケーブルのIDCコネクタを差し込みます。IDCコネクタには、誤挿入防止用のキーが入っています。詳細はシステムやマザーボードのマニュアルでご確認ください。
6. コンピュータケースのカバーを元通りに取り付けます。
7. 電源のソケットに電源ケーブルを挿入し、手順1で外したすべてのコネクタを再度接続してください。

ドライバインストール手順

Windows 2000/XP/Server 2003

1. 「新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが画面に表示されたら、ドライバCDをCD/DVDドライブに挿入します。Windows Updateに接続するよう指示されたら、「今回は接続しない」オプションを選択し、「次へ」をクリックします。
2. 「ドライバを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。ドライブに挿入
3. Windowsが自動的にドライバ検索を行います。完了したら、「終了」ボタンをクリックします。

Windows Vista/7/Server 2008 R2

1. 「新しいハードウェアが検出されました」画面が開いたら、「ドライバソフトウェアの場所を指定し、インストールする(推奨)」オプションをクリックします。オンラインでの検索を指示された場合は、「オンラインでは検索しない」オプションを選択します。
2. ディスクを挿入するように指示されたら、本製品に同梱されて来たドライバCDをCD/DVDドライブに挿入します。Windowsが自動的にCDの検索を行います。
3. Windowsセキュリティダイアログ画面が開いたら、「それでも、このドライバソフトウェアをインストールする」オプションをクリックして、続行します。
4. ドライバのインストールが完了したら「閉じる」ボタンをクリックします。
5. ドライバをインストールしたら、「閉じる」ボタンをクリックします。

仕様

	ICUSB232INT1	ICUSB232INT2
バスのインターフェース	USB 2.0	
フォームファクタ	フルプロファイル / ロープロファイル	
チップセットID	FTDI FT232R	
コネクタ	1 x DB9 (オス) 1 x 9ピンIDC (メス)	2 x DB9 (オス) 1 x 9ピンIDC (メス)
サポートされている プロトコル	RS232C	
最大データ転送速度	115.2 Kbps	
動作温度	-40°C ~ 85°C	
保管温度	-65°C ~ 85°C	
ケーブル長さ	60 cm	
重量	31 g	63 g
対応オペレーティングシステム	Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 R2/ 7 (32/64ビット)、 Windows XP Embedded、 Windows CE 4.2/ 5.0/ 6.0、Mac OS 9/10.4 、Linux kernel 2.4/2.6	

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品には2年保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程に起因する不良商品を新品購入日から記載されている期間、保証します。この期間中、これら商品は、当社の裁量にて修理または相当品との交換のために返品していただきます。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるコーナーで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。