

USB - RS232C DB9シリアルアダプタケーブル

ICUSB232PRO



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

マニュアル改訂日:01/06/2015

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに.....	1
特徴.....	1
システム要件.....	1
付属品.....	1
インストール手順.....	2
Windows XPインストール手順.....	2
周辺機器をアダプタに接続する.....	2
仕様.....	3
技術サポート.....	4
保証に関する情報.....	4

はじめに

StarTech.com製USB - シリアルアダプタ (COM記録機能付き) をご購入いただきありがとうございます。これで、PDA、モデム、プリンタ、スキャナを始めとするシリアルデバイスをUSB対応のMacやその他パソコンに接続することができるようになりました。手間要らずで接続できるだけでなく、COM記録機能も付いており、設定内容が失われることは決してありません。

特徴

- ・ 停電や電源ケーブルの接続が外れた場合でも、設定内容を記録
- ・ 高速シリアルポートをお使いのUSB対応Macやその他パソコンに追加
- ・ アップストリームとダウンストリームの転送速度で96バイトのバッファを実現
- ・ 最大データ転送速度は毎秒920 Kbits
- ・ リモートウェイク アップとパワーマネジメント制御に対応

システム要件

- ・ オペレーティングシステム: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64ビット)、またはMac OS 10、またはLinux
- ・ 利用可能なUSBポート (USB 1.1以降)

付属品

本パッケージには次の付属品が含まれています。

- ・ 1 x USB - シリアルケーブル
- ・ 1 x ドライブCD
- ・ 1 x ユーザマニュアル

インストール手順

素早く簡単にデバイスをインストールできるように、本セクションを熟読し、記載される手順に従って取り付けを行ってください。

次のセクションでは、Windows XP搭載パソコンにICUSB232PROをインストールする方法について説明します。その他のWindowsオペレーティングシステム（98SE、ME、2000など）でのインストール方法は似ていますが、多少異なる箇所があります。

Windows XPインストール手順

1. コンピュータの電源を入れ、ドライバディスクをCD-ROM/DVD-ROMドライブに挿入します。
2. 「2303 Driver Installer.exe」という名前のドライバインストールパッケージを探します。
3. InstallShield Wizardが起動し、2303USB - シリアルドライバをインストールする準備ができた旨を伝えるメッセージが表示されます。「次へ」をクリックして続行します。
4. インストール手順に従って進めていくと、InstallShield Wizardはドライバが正常にインストールされた旨を伝えるメッセージを表示します。「終了」をクリックしてインストールを終了し、インストールプログラムを閉じます。
5. コンピュータで利用可能なUSBポートを探します。USB - シリアルアダプタを接続します。
6. WindowsがドライバをUSB - シリアル通信ポートとして検出するはずですが、シリアルポートをインストールする前に、デバイスドライバがWindows XPとの互換性を検証するロゴテストにまだ合格していない旨を通知するメッセージが表示されるかもしれません。それでも、「続行する」をクリックして下さい。その後、WindowsがUSB - シリアル通信ポートのために、ドライバのインストールを始めます。
7. Windowsが適切なドライバを検出したら、「次へ」をクリックし、インストールを完了します。

周辺機器をアダプタに接続する

1. コンピュータの電源を入れ、アダプタがすでにインストールされている状態で、希望する周辺機器をアダプタに差し込み、その周辺機器に電力を供給します。
2. 周辺機器を初めて使用する場合は、周辺機器のインストール手順を確認し、画面上に表示されるプロンプトに従ってデバイスをインストールします。コンピュータの別のRS-232C (COM)ポートにその周辺機器を前もってインストールしている場合は、適切なドライバが検出され、自動的にインストールされるはずですが。

注意: Windows 2000でモデムを接続している場合は、モデムを「標準モデム」と指定する必要があります。

仕様

ホストインターフェース	USB 1.1
コネクタ	1 x USB Aタイプ (オス) 1 x DB9シリアル (オス)
最大データ転送速度	毎秒920 Kbits
チップセットID	Prolific PL2303
サポートされているオペレーティングシステム	Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/ Server 2008 R2/7 (32/-ビット) Mac OS 10、Linux
認証 (法規など)	FCC規格、CE規格、RoHS指令

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品には2年保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程に起因する不良製品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これらの製品は当社の裁量にて修理または相当品との交換のために返品していただきます。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトでご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。