

1ポート 10G 光ファイバ ネットワーク カード - PCIe - Intelチップ - MM

PEX10000SRI

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



IT: Guida per l'uso - it.startech.com

はじめに

PEX10000SRIは、10GBase-SRポートをサーバまたはワークステーションに追加することで、マルチモードファイバ上でのさらに安定した高パフォーマンスなネットワーク接続を実現します。本SFP+ ネットワークカードは最大10Gbpsのネットワーク速度を提供し、Intel®82599チップセットが搭載されています。

PEX10000SRIは、ロープロファイルとフルプロファイルのコンピュータシステムに取り付けることができます。

製品図



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、www.StarTech.com/PEX10000SRI をご覧ください。

パッケージの内容

- 1 x 10G SFP+ ファイバ ネットワーク カード
- 1 x 10GBase-SR SFP+ トランシーバ モジュール (プレインストール済み)
- 1 x ロープロファイル ブラケット
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境および使用条件

- 利用可能なPCI Expressスロット付きのPCI Express®対応コンピュータ (x8またはx16)
- 以下のオペレーティングシステム:
 - Windows® 10 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 7 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows Server® 2008 R2
 - Windows Server 2012
 - Linux® カーネル2.6.24以降
 - Microsoft® Hyper-V®
- プラスドライバー (オプション)

動作環境および使用条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/PEX10000SRI でご確認ください。

ロープロファイル ブラケットをインストールする

PEX10000SRIは、ロープロファイルとフルプロファイルのコンピュータシステムに取り付けることができます。フルプロファイル ブラケットはアダプタに予め取り付けられた状態ですが、ロープロファイル ブラケットに交換できます。

1. **10GBase-SR SFP+ トランシーバ モジュール**をSFP+ ネットワークカードの**SFP+ スロット**から取り外します。
2. プラスドライバーでブラケット用ネジ2本をPEX10000SRIから外します。
3. SFP+ ネットワークカードからフルプロファイル ブラケットを取り外します。
4. ロープロファイル ブラケットとSFP+ ネットワークカード背面のブラケット取付穴の位置を揃えます。
5. 手順2で取り外したブラケット用ネジを挿入し固定します。
6. **10GBase-SR SFP+ トランシーバ モジュール**をネットワークカードの**SFP+ スロット**に挿入します。

ネットワークカードをコンピュータにインストールする

警告!PCコンポーネントは静電気により深刻なダメージを受ける可能性があります。静電気防止ストラップが使えない場合は、大きめの接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. コンピュータおよび当該コンピュータに接続しているデバイスや周辺機器（例：プリンタ、外部ストレージなど）の電源を切ります。
2. コンピュータの背面にある電源プラグから電源ケーブルを外します。
3. コンピュータに接続されている周辺機器の接続を外します。
4. コンピュータ ケースを開きます。詳しい手順は、コンピュータ 付属の説明書を参照してください。
5. 空いているPCI Express x8 スロットを探し、コンピュータ ケース背面にある金属製プレート カバーを外します。コンピュータ 付属の説明書を参照して安全な取り扱い方法を確認してください。本カードはPCIeスロット x8 または x16レーンで動作します。
6. カードを空いているPCIeスロットに慎重に挿入し、コンピュータ ケース用ネジ（別売）を使ってケース背面にブラケットを固定します。
7. コンピュータ ケースを元に戻します。

LEDインジケータについて

PEX10000SRIには、SFP+ スロットの横にリンクまたは動作LEDインジケータが付いています。

LEDの動作	意味
LEDが点灯している	カードがネットワークに接続されている
LEDが点滅している	動作中

ネットワークへの接続

1. ファイバ ネットワーク ケーブルをSFP+ ネットワークカードの **10GBase-SR SFP+ トランシーバ モジュール**、ネットワーク スイッチまたはデバイスの10GBaseファイバ ポートに接続します。
2. コンピュータの背面にある電源ケーブルを再接続してから、周辺機器をすべて再接続します。
3. コンピュータを起動します。

ドライバをインストールする

1. 「新しいハードウェアが検出されました」ダイアログボックスが表示されたら、ダイアログボックスを閉じて、「キャンセル」をクリックします。
2. Webブラウザで www.StarTech.com/PEX10000SRI を開きます。
3. 「サポート」タブをクリックします。
4. ドライバをダウンロードします。
5. ダウンロードが完了したら、ダウンロードした圧縮ファイルのコンテンツを抽出します。
6. 実行しているOS用のドライバをダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールを完了します。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則Part 15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。