

## Console USB PS/@ LCD 1U avec écran 1080p de 17 pouces de montage sur rack

RACKCOND1701  
RKCOND1701FR

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com  
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com  
ES: Guía del usuario - es.startech.com  
IT: Guida per l'uso - it.startech.com  
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com  
PT: Guia do usuário - pt.startech.com


### Contenu de l'Emballage

- 1 x Console LCD à tiroir en rack 1U
- 1 x Rails de montage - Ensemble
- 1 x Ensemble de vis
- 1 x Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)
- 1 x Manuel d'utilisation


### Installation

#### Installation du Matériel

1. Le verrou de sécurité de la console est conçu pour empêcher le glissement du tiroir pendant qu'il est transporté. N'enlevez pas ce verrou jusqu'à ce que la console soit correctement installée.




2. Faites glisser la console assemblée à l'avant de armoire rack, puis fixez la console au Rack, avec les vis appropriées pour armoire / support.




\*Le produit actuel peut varier de la photos

3. Les supports et les rails latéraux ont une adéquation serrée. Faites glisser délicatement les supports d'arrière dans le rail avant, puis fixez les supports dans les colonnes de l'armoire / rack.



4. Fixez les supports d'extensions aux deux côtés du KVM et montez-les comme indique la figure ci-dessous.




**REMARQUE :** L'orientation vers le côté large de l'extension

5. Poussez le module KVM uniformément dans le tiroir.




6. Faites glisser le tiroir de la console et fixez le module de la console KVM à l'aide de la vis fournie.



7. Enlevez les petites vis qui soutiennent les verrous de sécurité sur les deux côtés de la console. Veuillez noter que, une fois enlevés, le tiroir est libre de sortir lorsque la console est inclinée. Soyez prudent, car cela pourrait provoquer des blessures. Assurez-vous que la console est installée correctement avant de retirer les verrous de sécurité.



8. Faites glisser la console légèrement jusqu'à ce que les verrous latéraux soient accessibles. Retirez les petites vis qui fixent les verrous.



9. Branchez l'alimentation au connecteur de module KVM afin de compléter l'assemblage.

## Spécifications

<b>Taille de l'Écran</b>	17.3"
<b>Type de Panneau</b>	Matrice Active TFT LCD
<b>Résolution Maximale de l'Écran</b>	1920x1080 (60/70/75 Hz)
<b>Couleurs Prises en Charge</b>	262K (RGB 6-bit)
<b>Temps de Réponse</b>	8ms
<b>Rétro-Éclairage</b>	LED
<b>Rapport de Contraste</b>	500:1
<b>Luminosité</b>	300 cd/m2
<b>Séparation des Pixels</b>	0.199mm x 0.199mm
<b>Angle de Visualisation</b>	Horizontal : -70 ~ 70 Vertical : -60 ~ 60
<b>Clavier / Souris</b>	Clavier USB avec 105 touches avec pavé tactile
<b>Connecteurs</b>	1 x DE-15 VGA mâle 1 x USB tipo B femelle 2 x PS/2 femelle
<b>Source d'Alimentation</b>	100 ~ 240 VAC
<b>Consommation d'Énergie</b>	13.2 W
<b>Matériau du Châssis</b>	Acier Résistant
<b>Profondeur de Montage</b>	600mm / 1150mm
<b>Température de Fonctionnement</b>	0°C ~ 40°C
<b>Température de Stockage</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Humidité</b>	0% ~ 80% HR
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	440mm x 700mm x 43.8mm
<b>Poids</b>	15.6kg
<b>Certifications</b>	CE, UL, FCC

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de trois ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.