

工具不要放熱穴付きサーバラックブランキングパネル

RKPNLTL1UV
RKPNLTL2UV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容


- 1 x 1U 工具不要ラックブランキングパネル (RKPNLTL1UV)
- 1 x 2U 工具不要ラックブランキングパネル (RKPNLTL2UV)

製品概要

RKPNLTL1UV




RKPNLTL2UV



インストール手順

1. ブランキングパネルをラックの1Uまたは2Uスペースに挿入します。
2. ラッチピンを時計回りに4分の1回し、パネルを所定の位置に固定します。
注意:ロックされるとラッチピンの切り込みが水平になります。



技術仕様

RKPNLTL1UV

U 高さ	1U
フレームタイプ	スチール
取付オプション	フロントマウント
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	18.98 x 1.72 x 0.79インチ (482 x 43.7 x 20 mm)
重量	0.40 lb (180 g)

技術仕様

U 高さ	2U
フレームタイプ	スチール
取付オプション	フロントマウント
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	18.98 x 0.62 x 3.47インチ (482 x 15.7 x 88.1 mm)
重量	0.62 lb (280 g)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてサポートをご希望される場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。