StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Commutateur KVM avec Câble d'Audio et Commutateur Distant - à 2 Ports USB HDMI ® / DisplayPort ® - Alimenté par USB

SV211HDUA / SV211DPUA

*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Révision du Manuel: 01/08/2014

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Introduction **1**

Contenu de l'Emballage 1

Configuration Requise 1

Installation **1**

SV211HDUA 3

SV211DPUA 3

Fonctionnement **4**

Guide de Référence Touche de Raccourci Clavier Rapide 5

Spécifications **8**

Support Technique **9**

Informations sur la Garantie **9**

Introduction

Contenu de l'Emballage

- 1 Commutateur KVM
- 1 CD du logiciel
- 1 Mode d'emploi

Configuration Requise

- Sortie vidéo disponible - HDMI (SV211HDUA) ou DisplayPort (SV211DPUA), connexions USB et Audio / micro de 3,5 mm (si l'audio HDMI / DisplayPort n'est pas utilisé).
- Moniteur, haut-parleur / micro et jeu de périphériques clavier / souris USB.

Installation

1. Avant de brancher le commutateur KVM, insérez dans le lecteur CD / DVD de l'ordinateur, le CD d'installation (fourni dans l'emballage).
2. Si l'exécution automatique fonctionne, choisissez l'option Parcourir / Ouvrir le dossier. Dans le cas contraire, vous pouvez accéder aux fichiers sur le CD, en allant dans poste de travail, double-cliquez sur le lecteur CD / DVD et exécuter Autorun.exe.



3. Cliquez sur l'option d'installation du logiciel approprié pour votre système et sur les ports disponibles ("2-Port KVM" - Mac ou Windows). Vous serez invité à cliquer plusieurs fois sur Suivant pour terminer l'installation.

4. Une fois l'installation est terminée, une nouvelle icône de la barre du système d'état s'affiche (en Windows), ou une nouvelle application (en Mac OS), avec les indicateurs suivants.



5. Connectez votre Moniteur HDMI / DisplayPort, clavier, souris et haut-parleurs aux ports disponibles sur le commutateur KVM.

SV211HDUA



SV211DPUA





6. Connectez les câbles (attachés) audio et KVM, à l'ordinateur 1.
7. Effectuez les mêmes connexions sur l'ordinateur 2.

Fonctionnement

Il existe trois méthodes pour contrôler votre commutateur KVM, depuis la sélection du port d'ordinateur et Audio / Micro :

1. **Bouton de commutation-rapide (QuickSwitch Button)** - Un contrôle distant câblé, pour la commutation directe. Simplement, appuyez sur le bouton pour basculer entre les deux ordinateurs.
2. **Logiciel de commutation KVM** (Windows & plate-forme Mac) – voir "Fiche de référence rapide", ci-dessous, pour plus de détails.

Windows



Menu d'opération



Page des paramètres

Mac



Menu d'opération



Page des préférences

3. **Touches de raccourci clavier** – pour Windows, la combinaison touche bascule est " Arrêt défil+ Arrêt défil". Pour Mac, s'il vous plaît, reportez-vous à la séquence précédente de Touche de raccourci déterminée, dans la feuille de référence rapide.

   Remarque : Chaque frappage de séquence de touches de raccourci doit être enfoncé pendant deux secondes, dans le cas contraire, les séquences de touches de raccourci, ne seront pas validées.

Guide de Référence Touche de Raccourci Rapide

Commande	Logiciel du Commutateur	Description
Sélectionnez le Port de l'ordinateur	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionner n'importe quel ordinateur qui est disponibles pour la commutation.	Sélectionnez le port actif de l'ordinateur.
Port précédent de l'ordinateur	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionner n'importe quel ordinateur qui est disponibles pour la commutation.	Sélectionnez le précédent port connecté de l'ordinateur.
Port suivant de l'ordinateur	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionner n'importe quel ordinateur qui est disponibles pour la commutation.	Sélectionnez le prochain port connecté de l'ordinateur.
Définir la Séquence Précédant des Touches de raccourci	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionnez Paramètres (Windows) / Boîte de dialogue de configuration (Mac OS).	La séquence des Touches de raccourci définissable par l'utilisateur, pour sélectionner un ordinateur, est "Ctrl + Alt + [touche de commande] ". Pour Mac, au lieu de la Touche Arrêt défil, vous pouvez utiliser la séquence des Touches de raccourci définissable par l'utilisateur, pour basculer.

Balayage automatique	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionnez Commencer le Balayage Automatique, pour l'activé.	Balayage automatique à travers de chaque port connecté, pour la navigation sur écran rapide de chaque port (le temps de retard par défaut, pour le balayage = 10 secondes).
Balayage automatique avec Temps de retard Programmable	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, Sélectionnez une plage de la période de balayage automatique.	Balayage automatique avec un utilisateur définit. le temps de retard dans une plage est de 10 à 60 secondes.
Arrêter le Balayage automatique	Pendant le balayage, cliquez-droit sur le lcône de commutation KVM, pour évoquer le menu de fonctionnement et sélectionnez Arrêter le balayage automatique pour désactiver le balayage	L'activité du Balayage automatique est finie.
Alarme sonore	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, cochez la case "Activer le vibreur sonorer".	L'alarme sonore sera fonctionnelle entre les opérations de Commutateur KVM.
Garder à l'ancrer (Mac uniquement)	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionnez "Garder à l'ancrer".	Icône de commutation KVM sera sur le Barre d'état de votre bureau.
Ouvrir à la connexion (Mac uniquement)	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, sélectionnez «Ouvrir à la connexion".	Logiciel de fonctionnement du Commutateur et de la connexion..

Fixer le port Audio	Clic droit sur l'icône de commutation KVM pour évoquer le menu de fonctionnement, puis, cochez la case "Fixer le Port Audio à l'ordinateur" et sélectionnez le port de l'ordinateur désiré.	Cochez cette option, puis, sélectionnez le port audio/ micro à fixer de l'ordinateur sélectionné. Une fois que cette option est cochée, le port audio/ micro sera fixe et deviendra non commutable.

Spécifications

	SV211DPUA	SV211HDUA
Connecteurs de la console	1 DisplayPort Femelle (à 20 broches) 2 USB type A Femelle (à 4 broches) 2 prise Mini-jack de 3,5mm Femelle (contacts en 3 points)	1 HDMI Femelle (à 19 broches) 2 USB type A Femelle (à 4 broches) 2 prise Mini-Jack de 3,5mm Femelle (contact en 3 points)
Connecteurs de l'ordinateur (par port)	1 DisplayPort mâle (à 20 broches) 1 USB 2.0 type A mâle (à 4 broches) 2 prise Mini-jack de 3,5mm mâle (contact en 3 points)	1 HDMI mâle (à 19 broches) 1 USB 2.0 type A mâle (à 4 broches) 2 prise Mini-Jack de 3,5mm mâle (contact en 3 points)
Témoin d'activité	2 indicateur de sélection d'ordinateur	
Modes de commutation	bouton-poussoir, Touches de raccourci, Logiciel	
Résolution maximale	2560 x 1600	1080p (1920x1200)
Prise en charge audio	3,5mm et HDMI audio	3,5mm et DisplayPort audio
Affichage à l'écran	Non	
Mettre en cascade	Non	
Montable sur rack	Non	
Type de boîtier	Plastique	
Température de fonctionnement	0°C vers 40°C	
Température de stockage	-20°C vers 60°C	
Humidité	0~90% HR sans Condensation	
Longueur du câble	0,85 m (câble KVM ci-joint) / 1,4 m (interrupteur à distance)	
Dimensions (LxlxH)	88 x 60 x 25mm	
Poids du produit	400g	

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez **www.startech.com/support** et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter **www.startech.com/downloads**

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.