

USB-C - GbE アダプタ (3-ポートハブ付き) - PD 充電


US1GC303APD

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

はじめに

US1GC303APDをノートパソコンのUSB-C™ポートに接続すると、USB 3.0ポートを3つとGbEポート1つを追加できます。本ハブ製品とUSB-Cベース電源アダプタ (別売り)と一緒に使用すると、USB Power Delivery 2.0を介してノートパソコンに電力を供給し充電することができます。

製品図



パッケージの内容

- 1 x USBオーディオ変換アダプタ
- 1 x クイックスタートガイド

USB 3.0およびUSB 3.1 Gen 1について

USB 3.0はUSB 3.1 Gen 1としても知られています。この接続規格の最大転送速度は5 Gbpsです。本マニュアルおよびStarTech.comのUS1GC303APD解説WebサイトにおいてUSB 3.0と記載されている場合、5 Gbps USB 3.1 Gen 1規格のことを指します。

動作環境

- USB-Cポート搭載ノートパソコン

ノートパソコンがUSB Power Delivery 2.0をサポートしていない場合、US1GC303APDネットワークアダプタを使用してノートパソコンに電源を供給することはできません。

USB Power Delivery 2.0のシステム要件

- USB Power Delivery 2.0対応USB-Cポート搭載ノートパソコン
- USB-C電源アダプタ
- AC電源コンセント

すべてのUSB-CポートがUSB Type-C™規格の全機能に対応しているわけではありません。US1GC303APDを使用してノートパソコンに電力を供給し充電するには、ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0に対応しているか確認してください。

システム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/US1GC303APD でご確認ください。

USB Power Delivery 2.0

USB Power Delivery 2.0は、電力 (最大100ワット) をUSB-CケーブルまたはThunderbolt™ 3ケーブル経由で供給するための規格です。

US1GC303APDは、USB Power Delivery 2.0に対応しており、ノートパソコンのUSB-CポートまたはThunderbolt 3ポートに最大60ワットの電力を供給します。

ネットワークアダプタの接続

1. ネットワークアダプタの**USB-Cコネクタ**をノートパソコンのUSB-Cポートに接続します。
2. USB周辺機器をネットワークアダプタの**USB-Aポート**に接続します。
3. RJ-45ネットワークケーブルをネットワークゲートウェイ (ルータまたはスイッチ) からネットワークアダプタの**Ethernetポート**に接続します。

US1GC303APDはネイティブサポートされており、ノートパソコンに接続されると必要なドライバが自動的に検出されインストールされます。

ネットワークアダプタの電力供給

以下の方法でネットワークアダプタに電力供給できます。

- バスパワー
- USB Power Delivery 2.0

バスパワーを使用してネットワークアダプタに電力を供給する場合、すべての接続周辺機器に十分な電力が供給されない可能性があります。接続機器を確実に検出し機能させるために、USB-C電源アダプタ (例: ノートパソコンのUSB-C電源アダプタ) を使用してネットワークアダプタに電力供給することをお勧めします。

USB-C電源アダプタを接続する

USB-C電源アダプタを使用してネットワークアダプタに電力を供給するには、次の手順を実行します。

1. ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0に対応しているか確認します。
2. 電源アダプタのUSB-C入力をネットワークアダプタの**USB-C**ポートへ接続します。
3. 電源アダプタをACコンセントに接続します。

ネットワークアダプタは、USB Power Delivery 2.0に対応しており、ノートパソコンのUSB-CポートまたはThunderbolt 3ポートに最大60ワットの電力を供給します。

LEDインジケータについて

ネットワークアダプタにはLEDインジケータが2つ搭載されています。

- RJ-45 Ethernetケーブルがアダプタに接続されていると、**Ethernetポート**の左側のLEDが緑色に点灯します。
- 動作中は、**Ethernetポート**の右側にあるLEDが黄色に点灯します。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN ICES-3 (B)

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用するすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

トラブルシューティング

アダプタからノートパソコンを充電できません

ネットワークアダプタを使用してノートパソコンに電力を供給し充電するには、ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0に対応しているか確認してください。

すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。一部のポートはデータ転送機能しかなく、USB Power Delivery 2.0に対応していない場合もあります。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0をサポートしていない場合、ネットワークアダプタを使用してノートパソコンに電源を供給することはできません。

USB-Cポートからデータを転送できません

ネットワークアダプタのUSB-Cポートは、USB Power Delivery 2.0のみをサポートしています。データまたはビデオのスループットとしてUSB-Cポートを使用することはできません。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。