

2 Port 2-zu-1 Peripheriegeräte Switch - USB Powered

USB221SS

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x USB 3.0 Sharing Switch
- 2 x 1m USB 3.0 A-B Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

- Verfügbaren USB 3.0 Anschluss an jedem Computer
- USB Kabel um Ihr Peripheriegerät zu dem Switch zu verbinden



Installation

Seien Sie bitte vor der Installation darauf hingewiesen das der USB221SS Switch keine Software oder Treiber für die Verwendung benötigt, jedoch eventuell das Peripheriegerät (Drucker, Scanner etc.), welches Sie zwischen den Systemen getauscht wird.

1. Verbinden Sie Ihr Peripheriegerät zu dem USB A Anschluss am Switch.
2. Verwenden Sie das beiliegende USB 3.0 A-B Kabel und eingeschalteten Computer und schließen Sie Ihren ersten Computer an und lassen Sie ihn das Gerät erkennen.
3. Verwenden Sie das zweite beiliegende USB 3.0 A-B Kabel und eingeschalteten Computer und schließen Sie Ihren ersten Computer an und lassen Sie ihn das Gerät erkennen.
4. Die LEDs auf der Oberseite zeigen an welcher Computer derzeit ausgewählt ist, verwenden Sie den Drucktaster um den Computer zu wechseln.



*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

Hinweis: Eine maximale Länge von Ihrem Host System zum Peripheriegerät sollte 2,5m nicht überschreiten.

Wenn Ihr System das verbundene Peripheriegerät nicht erkennt, oder Ihr Peripheriegerät nicht richtig funktioniert, stellen Sie bitte sicher das die Treiber für das Peripheriegerät installiert sind, und das alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Wenn der USB-Switch selbst nicht aufleuchtet oder nicht die Richtige PC Auswahl anzeigt, trennen Sie bitte die Verbindung und verbinden Sie ihr PC Kabel erneut, dieses wird den Switch neu initialisieren.

Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Geräteanschluss	1x USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Buchse
Host Anschlüsse	2x USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Buchse
Maximale Datentransferrate	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme	Betriebssystem unabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
Anschluss Auswahl	Drucktaster
LED Anzeiger	2 x Computer Auswahl Anzeigen
Abmessungen (LxBxH)	69 x 42 x 22mm
Gewicht	40g
Betriebstemperatur	0°C to 40°C
Lagerungstemperatur	-20°C to 60°C
Luftfeuchtigkeit	0~80% RH

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.