

Commutateur USB 3.0 qui partage 2 périphériques en 1 - Alimenté par USB

USB221SS

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 1x Commutateur USB 3.0
- 2x Câbles USB 3.0 type A-B de 1M
- 1x Mode d'emploi

Configuration Requisite

- Port USB 3.0 disponible sur chaque Ordinateur
- Câble USB pour connecter votre périphérique au Commutateur



*Le produit actuel peut varier de la photos

Installation

Avant d'installer, notez qu'on n'a pas besoin d'aucun logiciel ou pilote pour utiliser le commutateur USB221SS. Mais, les périphériques qui vous partagent entre les systèmes qui sont connectés (imprimante, scanner, etc.) pourraient-ils avoir besoin d'eux (logiciel ou pilote). Avant le branchez et pour éviter des problèmes de détection/fonctionnalité, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir installé, sur les deux systèmes, les derniers pilotes pour votre périphérique.

1. Connectez votre périphérique USB sur le port USB type A du Commutateur.
2. Avec l'ordinateur sous tension et en utilisant le câble USB 3.0 type A-B (fourni), branchez votre premier PC au commutateur et permettez-vous qui le détecte.
3. Avec l'ordinateur sous tension et en utilisant le second câble USB 3.0 (fourni), branchez votre deuxième système au commutateur et permettez-vous qui le détecte.
4. Les témoins d'activité, que sont au-dessus du Commutateur, indiqueront que l'ordinateur est actuellement sélectionné. Utilisez les boutons de commande pour passer de l'un à l'autre.



Spécifications

Couleur	Noir
Type de Boîtier	Plastique
Port de Dispositif	1 USB 3.0 type A (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Port de l'Hôte	2 USB 3.0 type B (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Taux Maximum de Transfert de Données	USB 3.0 - 5 Gb/s
Longueur maximale du Câble	1 m / 3,3 pieds
Compatibilité système d'exploitation	Système d'exploitation indépendant - aucun logiciel ou pilotes sont nécessaires
Sélection du Port	Bouton de Commande
Power	2 Indicateurs de sélection d'ordinateurs
Dimensions	69 x 42 x 22mm
Poids du produit	40 g
Température de Fonctionnement	0°C vers 40°C
Température de Stockage	-20°C vers 60°C
Humidité	0~80% HR

Remarque : Pour connecter votre périphérique, la longueur totale de câble de système hôte ne doit pas dépasser 2,5 m (8,2 pi).

Si votre système ne détecte pas le périphérique connecté, ou le périphérique ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir installé les pilotes (des périphérique), indiqué ci-dessus, et que tous les câbles sont bien connectés.

Si le commutateur USB ne s'allume pas lui-même ou n'indique pas la sélection correcte du PC, veuillez débrancher et rebrancher les câbles de votre PC ainsi il réinitialisera le périphérique.

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.