

## Câble Adaptateur de Disque Dur IDE 2,5 po à 3,5 po

BRACKET25

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com


Nous vous remercions d'avoir acheté un câble adaptateur de disque dur IDE StarTech.com 2,5 po à 3,5 po. Vous pouvez maintenant installer votre disque dur 2,5 po dans votre ordinateur de bureau et utiliser le disque dur de votre ordinateur portable dans votre ordinateur de bureau.

### Installation

**ATTENTION!** Tout équipement informatique peut être gravement endommagé par l'électricité statique. Assurez vous que vous êtes déchargé d'électricité statique avant de toucher au châssis de l'ordinateur et à l'adaptateur. StarTech.com vous recommande de porter un bracelet anti-statique lors de l'installation de toute composante informatique. Si un bracelet anti-statique n'est pas disponible, déchargez vous de toute accumulation d'électricité statique en touchant une large surface métallique mise à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes.. Assurez vous de manipuler votre disque dur avec prudence et consulter la documentation fournie avec votre disque dur et votre ordinateur portable afin de connaître la méthode de retrait du disque dur.

1. Branchez le câble d'alimentation à l'adaptateur s'il n'est déjà pas connecté. L'adaptateur a un "B" (Black, câble noir) sur un coté et un "R" (câble rouge) sur l'autre afin de connecter le câble d'alimentation.
2. Connectez l'extrémité femelle de l'adaptateur au disque dur de votre ordinateur portable en vous assurant que la broche 1 sur le disque dur est alignée avec la broche 1 sur l'adaptateur. (la broche 1 sur l'adaptateur est la broche titré la plus loin du connecteur d'alimentation)

**ATTENTION ! Brancher l'adaptateur au disque dur incorrectement peut causer de sérieux dommages ou détruire votre disque dur. L'emplacement de la broche 1 sur votre disque dur dépend du modèle du disque dur que vous utilisez. Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement de la broche 1 sur votre disque dur, contactez le fabricant du disque dur avant de connecter celui-ci.**



\* Le produit actuel peut varier de la photo

3. Assurez vous que votre ordinateur est débranché et que vous êtes déchargé de toute électricité statique. Retirer le capot de votre PC.
4. Sécurisez le disque dur sur le support en utilisant les vis fournies. Insérez le support dans une baie ouverte de 3,5 po et sécurisez le support au châssis de l'ordinateur.
5. Branchez un connecteur d'un câble interne IDE à l'extrémité mâle de l'adaptateur, en vous assurant que la bande rouge soit alignée avec la broche 1. La broche 1 sur l'adaptateur est la broche titrée la plus éloignée du connecteur d'alimentation.
6. Branchez un câble d'alimentation interne au connecteur d'alimentation de l'adaptateur. Le connecteur est moulé de façon à ce qu'il ne peut être branché incorrectement.

### Configuration de Votre Adaptateur

Si vous n'avez qu'un seul disque dur sur votre contrôleur IDE, vous n'avez pas besoin d'ajuster les cavaliers sur le disque dur. Si vous avez plus d'un disque dur sur le contrôleur IDE, vous aurez besoin d'ajuster les cavaliers sur le disque dur en mode Slave / Master. Consulter la brochure fournie avec votre disque dur pour configurer et positionner le cavalier de votre disque dur dans le mode désiré.

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/](http://www.startech.com/) support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.