

Câble adaptateur USB vers série RS232 DB9

ICUSB232

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com


FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*Le produit actuel peut varier de la photos

Contenu de l'Emballage

- 1 x Adaptateur USB Série ICUSB232
- 1 x CD Pilote
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requisite

- Windows XP, Vista, 7, Server 2003 & 2008 R2, Mac 10.x
- Un Port USB disponible sur votre ordinateur

Installation

Windows

1. Insérez le disque CD.
2. Aller à: /ICUSB232/Windows
3. Exécutez le fichier d'installation du pilote PL2303_Prolific
4. Branchez le périphérique câble USB/Série au port USB de votre ordinateur

Mac

1. Insérez le disque CD.
2. Aller à: /ICUSB232/MacOS_10.x
3. Exécutez le fichier PL2303_1.4.0.dmg
4. Branchez le périphérique câble USB/Série au port USB de votre ordinateur

Verificación de la Instalación

1. Ouvrez le dossier système (Poste de travail, Panneau de configuration, Système)
2. Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques" en haut de la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur le "+" en face du Contrôleur bus Série Universel afin de la liste de contrôleur USB. Si l'installation est terminée avec succès, vous devriez voir une entrée pour câble USB/Série.

Branchement de périphériques

Avec l'ordinateur démarré et l'adaptateur ICUSB232 déjà branché sur le port USB de l'ordinateur, branchez le périphérique dans l'ICUSB232, puis allumez les périphériques.

Note: Cette procédure ne se produit que la première fois que vous connectez votre périphérique. Si votre périphérique a déjà été connecté et configuré pour le RC-232 (port COM), après avoir effectué l'installation de l'adaptateur, cliquez sur Terminer, le pilote le détectera et l'installera automatiquement.

Affectation des Broches DB 9

Broche	Affectation
1	CD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Spécifications

Connecteurs	USB	Branchement de Type A
	Serial	DB9 Mâle
Taux de transfert de données		Plus de 230 Kbps
Longueur du câble		35 cm
Mode d'Alimentation		Alimentation USB
Spécification USB		v1.1 Compliant
Température de fonctionnement		50C ~ 400C
Température de stockage		-200C ~ 600C
Humidité		0% ~ 80% HR
Boîtier		Plastique
Poids		60g
Dimensions (L x l x H)		65.9mm x 34.0mm x 16.0mm
Chip ID		Prolific PL-2303
Compatibilité		Win XP, Vista 7 (32, 64 bit), Server 2003, 2008 R2, Mac OS 10.X

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.