

Convertidor de VGA y Video por Componentes a HDMI®

VGA2HD2

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1x Convertor PC/HD a HDMI® con Audio
- 1x Cable Multiconector (Breakout)
- 1x Adaptador de Alimentación Universal (EEUU/RU/UE/AUS)

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente de video VGA o de Video por Componentes (por ejemplo PC, reproductor de Blu-ray)
- Dispositivo de visualización HDMI® (por ejemplo HDTV, proyector)
- Cable HDMI® para el dispositivo de destino
- Cable VGA para en dispositivo fuente (un adaptador de Video por Componentes a VGA se incluye con el dispositivo)
- Cable de audio RCA de 2 canales (opcional)

Instalación y Operación del Hardware

1. Utilice un cable VGA, o el cable multiconector de VGA a Video por Componentes (RCA) incluido con el dispositivo, para conectar el dispositivo fuente de video VGA o por Componentes (PC, reproductor de Blu-ray, etc) a la unidad VGA2HD2
2. Utilizando un cable HDMI®, conecte el dispositivo de visualización HDMI® al puerto de salida HDMI® de la unidad VGA2HD2 (HDMI OUTPUT).
3. (Opcional), si la señal de entrada incluye una fuente de audio, conecte el dispositivo fuente de audio a los dos puertos RCA de entrada de audio de la unidad VGA2HD2 (AUDIO INPUT).
4. Mueva el switch de selección de señal de entrada (INPUT) a YPbPr o RGB, de acuerdo a la gama de colores del dispositivo de salida de video.

NOTA: Los dispositivos de Video por Componentes usualmente soportan YPbPr, mientras que los dispositivos VGA soportan RGB.

5. Conecte el adaptador de alimentación universal incluido a un tomacorriente disponible y a la unidad VGA2HD2.
6. La imagen del dispositivo fuente debe ahora poder visualizarse en el dispositivo de video HDMI®



*El producto real podría variar de la fotografía

Especificaciones

Tipo de Convertidor	Convertidor de Formato
Entrada AV	Componentes (YPbPr) VGA (RGB) Audio RCA
Salida AV	HDMI
Interfaz	VGA
Audio	Yes
Señal de Salida	HDMI
Resolución Máxima	1080p
Soporta Pantalla Ancha	Si

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.