

VGA - S-Videoおよびコンポジットビデオコンバータ

VGA2VID



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報は、jp.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
パッケージ内容	1
特徴	1
ハードウェアガイド	2
フロントパネル	2
バックパネル	2
サイドパネル	2
技術仕様	3
トラブルシューティング	3
技術サポート	4
保証に関する情報	4

はじめに

この度は、StarTech.comの高解像度VGA→コンポジットまたはS-Videoコンバータをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。このシンプルなハードウェアソリューションをお使いいただくことで、VGA / PCビデオ信号をコンポジットまたはS-Video信号変換し、CRTやフラットパネルディスプレイと共に使用が可能です。

パッケージ内容


- 1 x VGA - コンポジット/S-Videoコンバータ
- 1 x ユニバーサル電源アダプタ
- 4 x 電源アダプタプラグ
- 1 x 取扱説明書

特徴

- 受信したパソコン画像を自動的に検出し、NTSCやPALにダウンコンバート
- 最大UXGA (1600 x 1200 @ 60Hz)まで、高解像度のパソコン入力をサポート
- PCビデオをコンポジット / S-Videoにスケールダウン
- NTSCとPAL間を切り替え
- 画像のオーバースキャン / アンダースキャン選択
- インストールが簡単で、操作がシンプル
- 手のひらサイズで持ち運びに便利


ハードウェアガイド

フロントパネル



1. **電力**: ボタンを押すと電源をオンにしたりオフにすることができます。
2. **パソコン入力VGAコネクタ**。
3. **DC電源**


バックパネル



1. **S-Video**出力コネクタ
2. **コンポジット映像出力RCAコネクタ**
3. **アンダースキャン/オーバースキャン**: ボタンを押すと画像をアンダースキャンまたはオーバースキャンします

サイドパネル

NTSCまたはPALシステム間を切り替えるために使います。



技術仕様

入力コネクタ	1 x VGA (15ピン、高密度D-Sub) (メス)
出力コネクタ	1 x コンポジット映像 (1 x RCA) (メス) 1 x S-Video (4ピン: Mini-DIN) (メス)
電源	5V DC、センターポジティブ
動作温度	0°C ~ 70°C
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	100.0mm x 64.0mm x 18.5mm
重量	100 g

トラブルシューティング

問題	考えられる原因	解決策
電源LEDが点灯しない	電源コードが正しく接続されていません。	電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
	電力が供給されていません。	地域で停電が起きている可能性があります。他の電気製品が正しく動作しているかを確認してください。
オン/オフLEDが赤く点灯している	システムがスタンバイモードになっている可能性があります。	ビデオコンバータの電源ボタンを押してください
画像が現れない	オーディオビデオケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。	オーディオビデオケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。
	正しくないテレビソースが選択されています。	正しい入力ソースがコンポジット / S-Video入力が選択されていることを確認してください。詳細は、テレビの取扱説明書をご確認ください。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。