



## Schnell-Suchraster SFP-LWL-Transceiver

Sorgen Sie für zuverlässige und kostengünstige Netzwerkverbindungen.

Wir fertigen unsere SFP-Transceiver-Module gemäß präziser Spezifikationen, testen Sie umfassend für maximale Leistung und bieten eine lebenslange Garantie und Unterstützung. Sie können sicher sein, dass sich die Verwendung von SFP-Produkten von StarTech.com nicht auf den Garantieschutz Ihrer Netzwerkgeräte auswirkt.

Alle SFP-Transceiver von StarTech.com sind MSA-konform.

## Cisco®-kompatible SFPs

### 10G-LWL-SFP+

Cisco-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible Cisco-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>SFP-10G-SR</b>	SFP10GSRST	Einzelgerät	10GBase-SR	Multi Mode	300 m	Ja	Router: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switches: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
<b>SFP-10G-LR</b>	SFP10GLRST	Einzelgerät	10GBase-LR	Single Mode	10 km	Ja	Router: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switches: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
<b>SFP-10G-LRM</b>	SFP10GLRMST	Einzelgerät	10GBase-LRM	Multi Mode	220 m	Ja	Router: CRS 40x10GE; ASR 901, IES 5000; Switches: Nexus 7000, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP



SPRECHEN SIE MIT  
EINEM TECH-BERATER

TELEFON 1.800.265.1844 | LIVE-CHAT  
www.startech.com/de/chat

Erfahren Sie mehr über SFP-LWL-Transceiver von StarTech.com:

[www.startech.com/de/SFPs](http://www.startech.com/de/SFPs)

Cisco-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible Cisco-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>SFP-GE-S</b>	SFPGESST	Einzelgerät	1000Base-SX	Multi Mode	550 m	Ja	Switches: ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X; Catalyst 3750 Metro, 3500 Series WS-C3560, WS-C3560G, WS-C3560V2, WS-C3560E, WS-C3560X, 3650 Series; Nexus 5000, 7000, Unified Computing System N10; Router: 7200 Series uBR7200, 7300-NSE-150, 7600, 10000 (ESR-HH-1GE), uBR1000 (ESR-HH), 10700, SPAs (SPA-xX); CRS 20-1GE-FLEX, ASR 901 Series, ASR-1000 Series, AR 9000/9000v, MWR 2941; WLAN 5700	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
<b>GLC-SX-MM</b>	SFPGLCXMMST	Einzelgerät	1000Base-SX	Multi Mode	550 m	Nein	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, Catalyst 3750 Metro, 2900 WS-C2948G; 2940, 2950 WS-C2950ST; 2960, 2970, 2975, 3560, 3650, 3750, 3850, IE5000, 4500, 4500X, 4900, 6500, 6800, 2350, 2360, 3000, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, CSS 11500, Unified Computing System; Router: 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7200, 7300, 7600, 12000, ASR 901 Series, NAM 2200 Series, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCSXMM10PST	10er Packung						
<b>GLC-LH-SM</b>	SFPGLCCLHSMST	Einzelgerät	1000Base-LX/LH	Multi Mode/ Single Mode	550 m/ 10 km	Nein	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Router: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7301, 7304-NSE-G100, 7300-NSE-150, 7600, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, ASR901, ASR-9000v, 12000, NAM 2200; 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSM10PST	10er Packung						
<b>GLC-LH-SMD</b>	GLCLHSMDSST	Einzelgerät	1000Base-LX/LH	Multi Mode/ Single Mode	550 m/ 10 km	Ja	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Router: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7201, uBR-7200, NPE-G2, 7301, 7300-NSE-150, 7600, 12000, uBR10000, SPAs, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, CRS-20-1GE, ASR901, ASR903, ASR 1001, 1002, 9000, 9001, 9922, 9000v, ASA 5500, MWR 2941, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSMDSST	10er Packung						

**SPRECHEN SIE MIT  
EINEM TECH-BERATER**

**TELEFON** 1.800.265.1844 | **LIVE-CHAT** [www.startech.com/de/chat](http://www.startech.com/de/chat)

Erfahren Sie mehr über SFP-LWL-Transceiver von StarTech.com:

[www.startech.com/de/SFPs](http://www.startech.com/de/SFPs)



# Cisco®-kompatible SFPs (Forts.)

## Gigabit-Kupfer-SFPs

Cisco-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible Cisco-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>SFP-GE-T</b>	SFPC1110	Einzelgerät	1000Base-T	Kupfer (CAT 5/6)	100 m	Ja	Switches: ME3400, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME3600X, ME3800x; Catalyst 3750 Metro, 3650, 3850, Nexus 3000, 5000, 7000, 9000; Router – 7201, 7600 (WS-X6724, WS-X6748, RSP720, 7600-ES20, ES+20G, ES+40G, 76-ES Modelle), 10000 ESR-HH-1GE, uBR10000 ESR-HH-1GFE, RF Gateway RFGW-DS48, 10700; Shared Port-Adapter (SPAs), CRS 42-1GE, ASR 901, 903, 1000, 9000, 9000v; MWR 2941; 5700 WLC	MCM1110SFP IES101002SFP
<b>GLC-T</b>	GLCTST	Einzelgerät	1000Base-T	Kupfer (CAT 5/6)	100 m	Nein	Switches: ME2400, ME3400, 3400G, 3400E, ME3600X, ME3800X, ME4900, ME6500; Catalyst 3750 Metro, C2948G-GE-TX, C2940-8TF-S, C2950ST, C2960, 2960+, 2960S, 2960X, 2960XR, 2970, 2975, 3560, 3560G, 3560V2, 3560E, 3560X; 3650, 3750, 3750G, 3750V2, 3750E, 3750X, 3850-NM, 3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, 4500 Series X4448, X4516-10GE, X45-SUP6, X4606, X4624, X4612, X4610, X4640, X4712, X45-SUP7, X45-SUP8, X4748, X4724, X4712; C4500X, 4900 Series C4948, 4928, C4948E, X4908; 6500 Series SUP720, SUP32, VS-S720, X6724, X6748, VS-S2T, X6904, 6800, 2350, CBS3030, 3040, 3120G, 3130G, 3110X; Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 11500; Unified Computing System N10, UCS, Router: CGR 2010, GRWIC, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7300, 7600, ASR 901, SR9000v; NAM 2200	MCM1110SFP IES101002SFP
	GLCT10PKST	10er Packung						

## 100Base (Fast Ethernet) LWL-SFPs

Cisco-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible Cisco-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>GLC-FE-100FX</b>	SFPF1302C	Einzelgerät	100Base-FX	Multi Mode	2 km	Nein	Switches: Catalyst 6500, ME6500, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME2400, ME3600X, ME3800X; 4500 WS-X4248-FE-SFP; IE2000, IE2000U, IE3010, IE4000, IE5000, 2500 CGS-2520; 3750 (WS-C3750-24FS-S, C3750V2-24FS-S), 3560 (WS-C3560-8PC, WS-C3560-12PC-S), 3560-C (WS-C3560CG-8TC-S, 8PC-S); 2960, 2960 Plus, 2960-S, 2960-SF, 2960-C, Catalyst Express 500, 520, Router: 1921, 1941, 2900, 3900, EHWIC-1GE-SFP-CU, 7600 WS-X6148-FE-SFP	PEX100SFP



SPRECHEN SIE MIT  
EINEM TECH-BERATER

TELEFON 1.800.265.1844 | LIVE-CHAT [www.startech.com/de/chat](http://www.startech.com/de/chat)

Erfahren Sie mehr über SFP-LWL-Transceiver von StarTech.com:

[www.startech.com/de/SFPs](http://www.startech.com/de/SFPs)

# HP®-kompatible SFPs

## 10G-LWL-SFP+

HP-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible HP-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>J9150A</b>	J9150AST	Einzelgerät	10GBase-SR	Multi Mode	300 m	Ja	Netzwerk-Switch-Serien: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	PEX20000SFPI PEX10000SFP
<b>JD092B</b>	JD092BST	Einzelgerät	10GBase-SR	Multi Mode	300 m	Ja	Switches: A5830AF-48G; 5210-48G-PoE+EI; 5500 (24G-PoE+-4SFP HI, 24G-SFP HI; 48G-4SFP HI); 5810-48G; 5900 (AF-48G-2QSFP+, AF-48XG-4QSSFP+; AF-48XGT-4QSFP+); 5920 AF-24XG; Gehäuse: HPE 12504; 11908-V; Modul: HPE FlexFabric 1,92 Tbit/s Fabric	
<b>J9151A</b>	J9151AST	Einzelgerät	10GBase-LR	Single Mode	10 km	Ja	Netzwerk-Switch-Serien: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	

## Gigabit-LWL-SFPs

HP-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible HP-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>J4859C</b>	J4859CST	Einzelgerät	1000Base-LX	Multi Mode/ Single Mode	550 m 10 km	Ja	Netzwerk-Switch-Serien: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4859C10PKST	10er Packung						
<b>J4858C</b>	J4858CST	Einzelgerät	1000Base-SX	Multi Mode	550 m	Ja	Netzwerk-Switch-Serien: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	
	J4858C10PKST	10er Packung						

## Gigabit-Kupfer-SFPs

HP-SFP-Teilenummer	StarTech.com-Teilenummer	Packung	Unterstützte Netzwerkebene	Kabeltyp	Entfernung	DDM (DOM)	Kompatible HP-Geräte	Kompatible StarTech.com-Produkte
<b>J8177C</b>	J8177CST	Einzelgerät	1000Base-LX	Kupfer (CAT 5/6)	100 m	Nein	Netzwerk-Switch-Serien: 1810 (J9660A, J9801A, J9803A, nur J9834A); 1820; 2510 (nur J9020A); 2530 (außer J9783A, J9777A, J9780A, J9774A); 2610; 2620; 2920 (nur J9731A); 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl (außer HP J9538A, J9548A, J9536A); 5400R; 8100fl; 6120; 6200yl; 8100fl; 8200zl (außer J9538A, J9548A, J9536A)	MCM1110SFP IES101002SFP
	J8177C10PKST	10er Packung						



SPRECHEN SIE MIT  
EINEM TECH-BERATER

TELEFON 1.800.265.1844 | LIVE-CHAT [www.startech.com/de/chat](http://www.startech.com/de/chat)

Erfahren Sie mehr über SFP-LWL-Transceiver von StarTech.com:

[www.startech.com/de/SFPs](http://www.startech.com/de/SFPs)