

3.5インチ フロントベイUSB 2.0 22-イン-1メモリーカードリーダー

35FCREADBK3

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com


PT: Guia do usuário - pt.startech.com

付属品

- 1x カードリーダー
- 1x 9ピンIDC USBケーブル
- 1x 袋入り取付用ネジ類
- 1x ユーザマニュアル

動作環境

- コンピュータシャーシ (3.5インチフロントベイ付)
- コンピュータシステム (9ピン内蔵USBマザーボードヘッダー付)
- Windows 2000/ XP (32/64ビット) / Server 2003 (32/64ビット) / Vista (32/64ビット) / 7 / 8 (32/64ビット) / Server 2008 R2, Linux kernel 2.4以降



1	メモリースティックマイクロ (M2™)
2	x-Picture
3	SD/MMC/RS MMC
4	Micro SD/SDHC/SDXC
5	CFI/CFII
6	MemoryStick™ (MS/MS Pro/MS Pro Duo)
7	USB Aタイプ (メス)



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

インストール手順

警告: パソコン周辺機器は静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピュータケースを開ける前には、必ず適切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピュータコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面 (コンピュータケースなど) に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

1. コンピュータと、コンピュータに接続されているすべての周辺機器 (プリンタや外付けHDDなど) の電源を切ります。コンピュータの背面にある電源プラグから電源ケーブルを外し、すべての周辺機器との接続を外します。
2. コンピュータケースのカバーを外します。詳細は、コンピュータ購入時に同梱されてきたユーザマニュアルでご確認ください。
3. フロントパネルの3.5インチベイのカバーを外します。詳細は、コンピュータ購入時に同梱されてきたユーザマニュアルでご確認ください。
4. 3.5インチベイに内蔵カードリーダーを外側からスライドさせて挿入します。締め具取り付け穴とカードリーダーの側面が3.5インチベイの締め具取り付け穴とが揃ったら、カードリーダーを所定の位置で固定します。詳細は、コンピュータ購入時に同梱されてきたユーザマニュアルでご確認ください。
5. カードリーダーの背面からUSBケーブルをマザーボードの空いている9ピンUSBヘッダーに接続します。正しく取り付けるために、コネクタは重要です。詳細はシステムやマザーボードのマニュアルでご確認ください。
6. コンピュータケースのカバーを元通りに取り付けます。
7. 電源のソケットにパワーケーブルを挿入し、ステップ1で外したすべてのコネクタを再度接続してください。
8. オペレーティングシステムが自動的に検出しインストールするため、ドライバをインストールする必要はありません。インストールが完了したら、メモリーカードをリーダーに挿入し使用することができます (一度に挿入できるカードは1枚だけです)。

注意: この35FCREADBK3メモリーカードリーダーは、複数のメディアカード (同じ種類のメディアを除きます) に同時にアクセスできるため、異なるカード間で同時にファイルをコピーすることができます。同じ種類のカードを複数追加する場合は、カードリーダーは最初に接続されたカードのみを認識します。

技術仕様

バスインターフェース	USB 3.0
チップセットID	ITE1336
コネクタ	1 x 9ピンIDC (メス) 1 x USB Aタイプ (メス)
LED	1 x 電源/動作状況
最大データ転送速度	USB2.0: 480 Mbps
動作温度	0°C ~ 70°C
保管温度	-40°C ~ 125°C
湿度	15% ~ 85%
対応オペレーティングシステム	Windows 2000/XP (32/64ビット) / Server 2003 (32/64ビット) / Vista (32/64ビット) / 7 / 8 (32/64ビット) / Server 2008 R2, Linux kernel 2.4 以降

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.com とは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永く無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。