

シンクライアント VESA 取付用金具

ACCSMNT



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/ACCSMNT をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

PHILLIPS® は、米国その他の国における Phillips Screw Company の登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

本製品を組み立てる時、ネジを締め過ぎないようにしてください。

少なくとも3か月に1度の頻度で、定期的に製品コンポーネントに緩みがないか点検して下さい。

本製品は室内での使用を目的としていますので、屋外では使用しないでください。


本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大 5 kg。

この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。

目次


警告文.....	i
外形寸法.....	1
製品図.....	2
パッケージの内容.....	3
はじめに.....	4
支柱に取り付ける.....	5
動作環境および使用条件.....	5
ACCSMNTを組み立てる.....	5
デスクまたはテーブルの下に取り付ける.....	10
動作環境および使用条件.....	10
ACCSMNTを組み立てる.....	10
VESA モニタマウントに取り付ける.....	16
動作環境および使用条件.....	16
ACCSMNTを組み立てる.....	16
技術サポート.....	21
保証に関する情報.....	21

外形寸法




製品図

支柱に取り付ける場合の組み立て完成図




パッケージの内容

1




取付用金具
数量:1

2




調整可能ストラップ
数量:1

3



支柱用取付金具
数量:1

4



パッド
数量:6

5



M5x25 mm ネジ
数量:2

6



M4x12 mm ネジ
数量:8

7



M4 ナット
数量:4

8



ネジ
数量:4

9



ワッシャー
数量:4

10



ユーザマニュアル
数量:1

はじめに

ACCSMNT は、75x75 および 100x100 VESA モニタに対応する取付金具です。

ACCSMNT は支柱、VESA モニタマウントへの取り付け、またはデスクやテーブルの下にも取り付けが可能です。本ユーザマニュアル内にあるご利用に適した取り付け方法の説明に従って ACCSMNT を組み立ててください。

ACCSMNT は、直径およそ 30 mm の支柱に取り付けることができます。

支柱に取り付ける

動作環境および使用条件

- ・ プラスドライバー


条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/ACCSMNT でご確認ください。

ACCSMNT を組み立てる

注意!本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大 5 kg。


注意!この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。

1. 取付用金具のつまみを時計回りに回転させて取付金具から取り外します。
(図1)




2. 取付用金具を離して二つのパーツに分けます。(図2)

図2




3. 支柱用取付金具を支柱の後ろに設置します。
4. 底面の大きな方の取付用金具を支柱の前に設置します。支柱用取付金具と取付用金具中心の凸部にある2つのネジ穴を合わせます。
5. プラスドライバーで2つの M5x25 mm ネジを取付用金具と支柱用取付金具のネジ穴に通してネジを締めます。(図3)

図3




6. パッドの接着テープを剥がして、底面の大きな取付用金具の凸部に貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図4)

図4




7. パッド2枚を取付用金具のもう片方のパーツに貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図5)

図5




8. 二つに分けた取付用金具のパーツを合わせます。(図6)

図6




9. 取付用金具の底面につまみを設置します。この時点ではつまみは締めないでください。(図7)

図7



10. 取付用金具に機器をスライドさせて設置します。(図8)

図8




11. 機器の両側面をしっかりと挟む位置まで取付用金具をスライドさせます。

12. 取付用金具の底面のつまみを締めます。

13. 取付用金具と機器の周りに調整可能ストラップを巻いてしっかりと締めます。(図9)

図9



デスクまたはテーブルの下に取り付ける

動作環境および使用条件

- ・ プラスドライバー

注記:付属品の取付用ハードウェアが取付面に適さない場合があります。この場合、付属品以外の別のハードウェアが必要となる場合があります。

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、

www.startech.com/ACCSMNT でご確認ください。


ACCSMNT を組み立てる

注意!本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大 5 kg。

注意!この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。


1. 取付用金具のつまみを時計回りに回転させて取付金具から取り外します。(図10)

図10




2. 取付用金具を離して二つのパーツに分けます。(図11)

図11




3. パッドの接着テープを剥がして、底面の大きな取付用金具の凸部に貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図12)

図12




4. パッド2枚を取付用金具のもう片方のパーツに貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図13)

図13




5. 底面の大きな方のパーツを ACCSMNT を取り付けるデスクまたはテーブルの取付面に当てて、4つのネジ穴に印を付けます。(図14)

図14




- 底面の大きな方のパーツに調整可能ストラップを通して、先の手順で付けた印にネジ穴に合わせます
- プラスドライバーでネジを取付用金具のネジ穴に通してデスクまたはテーブルの取付面に締め込みます。(図15)

図15




- 取付用金具のもう片方のパーツを合わせます。(図16)

図16




9. 取付用金具の底面につまみを設置します。この時点ではつまみは締めないでください。(図17)

図17




10. 取付用金具に機器をスライドさせて設置します。(図18)

図18



11. 機器の両側面をしっかりと挟む位置まで取付用金具をスライドさせます。
12. 取付用金具の底面のつまみを締めます。
13. 取付用金具と機器の周りに調整可能ストラップを巻いてしっかりと締めます。
(図19)

図19



VESA モニタマウントに取り付ける

動作環境および使用条件

- ・ プラスドライバー
- ・ レンチ

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/ACCSMNT でご確認ください。

ACCSMNT は、75x75 および 100x100 VESA モニタに対応する取付金具です。


ACCSMNT を組み立てる

注意!本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大 5 kg。

注意!この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。


1. 取付用金具のつまみを時計回りに回転させて取付金具から取り外します。(図20)

図20




2. 取付用金具を離して二つのパーツに分けます。(図21)

図21




3. パッドの接着テープを剥がして、底面の大きな取付用金具の凸部に貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図22)

図22




4. パッド2枚を取付用金具のもう片方のパーツに貼り付けます。必要であれば、取り付ける機器のサイズや形状に合わせてパッドを追加で貼り付けます。(図23)

図23




5. 二つに分けた取付金具のうち底面の小さな方を VESA モニタマウントのネジ穴に合わせます。
6. M4x12 mm ネジを4つ取付用金具と VESA モニタマウントのネジ穴に挿入します。
7. M4x12 mm ネジにワッシャーを設置します。
8. M4 ナットをネジの先に設置してレンチで締めます。
9. 必要であれば、プラスドライバーおよび/またはレンチを使ってネジを締めます (図24)。

図24



10. 底面の大きな方のパーツの凹みに合わせて調整可能ストラップを通して取付用金具のネジ穴と、モニタ裏面の取付金具のネジ穴を合わせます。
11. M4x12 mm ネジを4つ取付用金具とモニタマウントのネジ穴に挿入します。
12. モニタに取り付けた取付用金具を、もう片方の取付用金具のボルト部分に挿入します。
13. 取付用金具の底面のボルトにつまみを設置します。この時点ではつまみは締めないでください。(図25)


図25



注記:取付金具はモニタに取り付けられていない状態で取付金具の説明図としてのみ提供されています。


14. 取付用金具に機器をスライドさせて設置します。(図26)

図26



15. 取付用金具の底面のつまみを締めます。
16. 取付用金具と機器の周りに調整可能ストラップを巻いてしっかりと締めます。
(図27)

図27



技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。