

BRACKET25


Kit adaptador IDE 2,5" a 3,5"
Bracket de montaje de 2,5"

StarTech.com

Hard-to-find made easy

Guía de Instalación

Gracias por haber comprado un adaptador 2,5" a 3,5" de StarTech.com. Este producto le permite instalar un disco duro de 2,5" en su PC y utilizar el disco duro de su portátil a través de su ordenador personal.



Instalación

Advertencia. Los componentes informáticos pueden ser seriamente dañados por la electricidad estática. Asegúrese de descargar su electricidad estática antes de abrir la carcasa del ordenador o tocar su disco duro. StarTech.com recomienda que use una muñequera antiestática al instalar cualquier componente del ordenador. Si no dispone de una muñequera antiestática, puede descargar la electricidad estática tocando alguna superficie metálica grande conectada a tierra durante varios segundos. Consulte al fabricante de su ordenador o portátil antes de quitar el disco.

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador, si aún no está conectado. El adaptador tiene de un lado una "B" (negro) y del otro, una "R" (rojo) para facilitar la instalación
2. Conecte el extremo hembra al disco duro de su portátil, asegurándose de alinear el pin 1 del disco duro con el pin 1 del adaptador (el que está situado más lejos de la conexión de alimentación).

Precaución: La conexión incorrecta del adaptador al disco puede dañar o destruir su disco duro. La ubicación del Pin 1 en el disco dependerá del modelo. Si no está seguro de su localización, contacte con el fabricante del mismo

3. Asegúrese de que su PC esté apagada y de no correr riesgos de electricidad estática. Quite la cubierta de su ordenador
4. Utilice los tornillos para ajustar el disco duro al bracket. Inserte el bracket en una bahía de 3,5" abierta y ajuste el bracket a la cubierta del ordenador.
5. Ajuste el conector IDE interno al extremo macho del adaptador, asegurándose de que la raya roja esté en el Pin 1.
6. Conecte el cable de alimentación interno al conector de alimentación del adaptador. Dada la forma del conector, difícilmente podrá equivocarse.

Configuración del Adaptador

Si el disco a utilizar es el único conectado al controlador IDE, no tendrá que tocar ningún jumper. En otro caso, tendrá que tocar el jumper maestro/esclavo de su disco duro. Consulte con el manual del fabricante respecto a la ubicación y configuración del jumper.

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por un año de garantía.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.