

2.5インチIDE HDD - 3.5インチドライブベイ取り付けセット

BRACKET25

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容


- 2.5インチ - 3.5インチ取付用金具
- 40ピン - 44ピン 変換IDEアダプタ
- ペリフェラル 電源アダプタケーブル
- 取り付けネジセット

インストール手順

警告 パソコン周辺機器は静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピュータケースを開ける前や、HDDに触れる前には、必ず適切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピュータコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面（コンピュータケースなど）に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。HDDは損傷を与えないように気を付けてお取り扱いください。ドライブの取り外しに関する詳細は方法は、HDDまたはノートパソコンのメーカーまでお問い合わせください。

1. まだ接続していなければ、ここで電源ケーブルを変換アダプタに接続します。本変換アダプタは、電源ケーブルとの接続を正しく行えるよう、片方に「B」（黒線）、もう片方に「R」（赤線）と記載しています。
2. 変換アダプタのメス側とノートパソコンのHDDを接続し、HDDのピン1とアダプタのピン1の位置が揃うことを確認してください。（アダプタのピン1は電源コネクタで最も遠いところにあるラベル付きのピンです）

警告 本変換アダプタをドライブに不正に接続すると、HDDが大きなダメージを受けたり、破壊される恐れがあります。HDDのピン1の場



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

所はお使いのHDDの機種により異なります。ピン1の場所が分からない場合は、ドライブの接続作業を開始する前に、HDDメーカーまでお問い合わせください。

3. コンピュータの電源が切れており、接地されていることを確認します。コンピュータのカバーを外します。
4. 同梱のネジを使ってHDDをブラケットに固定します。ブラケットを開いている3.5インチのドライブベイに挿入し、コンピュータケースに固定します。
5. 内部取り付けタイプのIDEコネクタを変換アダプタのオス側に接続します。この時、赤いストリップがピン1上にあることを確認します。アダプタのピン1は電源コネクタで最も遠いところにあるラベル付きのピンです。
6. 内部電源ケーブルを変換アダプタの電源コネクタに接続します。コネクタは不正に接続しにくいような設計になっています。

アダプタを設定する

接続したドライブがIDEコントローラで唯一のドライブであれば、HDD上でジャンパを設定する必要はありません。IDEコントローラに別のドライブであれば、HDD上でマスタ/スレーブジャンパピンを設定する必要があります。マスタ/スレーブピンの配置と設定は、HDDの仕様書でご確認ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。