

2HE Schwerlast Mittel-Montage Starrer / Belüfteter Rack Mount Fachboden für 2 Pfosten Racks

CABSHF2POST/CABSHF2POSTV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x Fachboden
- 4 x Montage Brackets
- 8 x #10-32 UNF, 3/8" L Schrauben
- 8 x #10-32 UNF Nuss
- 8 x #10-32 UNF, 5/8" L Panel Schrauben
- 8 x #10-32 UNF Käfigmuttern



*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

Installation

1. Suchen Sie einen geeigneten Standort im Rack/Schrank um den Fachboden zu montieren. Der Fachboden selbst erfordert 2HE Platz im Rack / Schaltschrank.
2. Wenn das Rack quadratische Montageöffnungen verwendet, installieren die mitgelieferten #10-32 UNF Käfigmuttern in die Quadrat Bohrungen am Pfosten des Racks (Vorder- und Rückseite).
3. Mithilfe der #10-32 UNF, 5/8" L Panel Schrauben, installieren Sie die 4 inklusive Halterungen auf beiden Seiten des 2 Pfosten Rack, mit dem flachen Teil der Halterung mit Blick nach innen.
4. Platzieren Sie den Fachboden in dem Rack und richten Sie der Montagelöcher an den Seiten des Fachbodens mit den Halterungen, die im vorherigen Schritt installiert wurden aus.
5. Verwenden Sie die bereitgestellten #10-32 UNF, 3/8" L Schrauben und #10-32 UNF Nüsse zu das Regal, die Klammern an beiden Seiten zu sichern.




3. Mithilfe der #10-32 UNF, 5/8" L Panel Schrauben, installieren Sie die 4 inklusive Halterungen auf beiden Seiten des 2 Pfosten Rack, mit dem flachen Teil der Halterung mit Blick nach innen.



6. Stellen Sie sicher die Schrauben richtig angezogen sind und das Regal hat keine Bewegung, bevor Sie versuchen, etwas auf dem Regal platzieren. Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Nutzlast des Regals zu beobachten.

Einstellbare Montagebereich


Bodenansicht



Technische Daten

	CABSHF2POST	CABSHF2POSTV
Beschreibung	2HE Schwerlast	2U Schwerlast
	Mittel- Montage	Mittel- Montage
	Starrer Rack Mount	Belüfteter Rack
	Fachboden für 2 Pfoften Racks	Mount Fachboden für 2 Pfoften Racks
Material	SPCC (1.6mm dick)	
Farbe	Black	
Max Belasbarkeit	150lbs / 67kg	
Montage Höhe	2U	
Externe Abmessungen (BxTxH)	484mm x 552mm x 88mm	
Leer Gewicht	4360g	4120g
Zertifikate	CE, RoHS	

Seitenansicht



Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer lebenslangen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.