

2ポートフラッシュマウントExpressCard / 54 USB 3.0カード

ECUSB3S254F



DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
付属品	1
動作環境	1
インストール手順	2
ハードウェアインストール手順	2
ドライバインストール手順	2
技術仕様	3
技術サポート	4
保証に関する情報	4

はじめに

本ECUSB3S254F 2ポートフラッシュマウントUSB 3.0 ExpressCardアダプタは独自のフォームファクタで、でっばらずに標準型54mmのノートパソコンのExpressCardスロットにぴったりと収まります。ポートはノートパソコンの側面にくっつくように収まるため、シームレスにアドオン可能で、引っ掛けたりぶつけたりしてカードやスロットにダメージを与える恐れなく、取り付けたまま持ち運ぶことができます。

本SuperSpeed USB 3.0カードは、最大データ転送速度5Gbpsに対応しながら、USB 2.0や(最大データ転送速度は 480Mbps)やUSB 1.1/1.0(同、12/1.5 Mbps)にも下位互換性があります。従って、新旧のUSBドライブと接続するための完璧なノートパソコンの付属品です。

付属品

- 1 x ExpressCard/54 USB 3.0カード
- 1 x USB to DC電源アダプタケーブル
- 1 x ドライブCD
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- 利用可能なExpressCard/54スロットのあるExpressCard対応コンピュータシステム
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64ビット)

インストール手順

ハードウェアインストール手順

ExpressCardアダプタは互換性あるシステムのExpressCardスロットに挿入するだけで取り付け可能です。「カチッ」という音が聞こえて所定の場所でロックされるまでカードを奥に押し込みます。「カチッ」という音がするまでスロットにカードをもう一度押し込んでから手を放すと、カードが自動的にスロットから排出されます。

ExpressCardアダプタはホットプラグ対応で、挿入したり取り出したりするためにコンピュータの電源を落とす必要はありません。ExpressCardアダプタを外す前に、あらゆるUSB対応周辺機器の接続を安全に外すことができます。

オプション:一部のハイパワードUSBデバイスでは、USBポートから追加電源を必要とする場合があります。USBとDC電源アダプタケーブルを接続するためにパワージャックを同梱しています。また、別売の電源アダプタなどを使用して、これらデバイスをサポートすることができます。

ドライバインストール手順

Windows 2000/XP/Server 2003

1. Windowsを起動すると「新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが画面に表示される場合は、画面をキャンセルするか、閉じて、ドライバCDをCD/DVDドライブに挿入します。
2. オートプレイが自動的に起動して、CD内のすべてのフォルダを表示します。これらが起らない場合は、「マイコンピュータ」を開き、CD/DVDドライブ上でダブルクリックします。
3. ドライバのインストールファイルをダブルクリックします。
4. これにより、ドライバのインストールウィザードが起動するはずですが、ウィザードの指示に従ってインストールを行い、完了すると、すべての必要なドライバがインストールされている状態となっています。

Windows Vista/7/Server 2008 R2

Windowsを起動すると「新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが画面に表示される場合は、画面をキャンセルするか、閉じる、またはドライバをインストールしないを選び、ドライバCDをCD/DVDドライブに挿入します。

5. オートプレイが自動的に起動して、CD内のすべてのフォルダを表示します。これらが起らない場合は、「コンピュータ」を開き、CD/DVD上でダブルクリックします。
6. ドライバのインストールファイルをダブルクリックします。
7. これにより、ドライバのインストールウィザードが起動するはずですが、ウィザードの指示に従ってインストールを行い、完了すると、すべての必要なドライバがインストールされている状態となっています。

技術仕様

インターフェース	USB 3.0ベース規格1.0 Intel xHCI規格0.95
ホストインターフェース	ExpressCard 2.0
フォームファクタ	ExpressCard/54 (54mm)
チップセットID	NEC uPD720200
外付けコネクタ	2 x USB 3.0 Aタイプ(メス) 1 x DC電源
LED	該当なし
電源アダプタ (オプション)	5VDC、センターポジティブ、Aタイププラグ
最大データ転送速度	USB 3.0: 5 Gbps
動作温度	0°C ~ 85°C
保管温度	-65°C ~ 125°C
外形寸法	74.0mm x 54.0mm x 5.0mm
重量	23.8g
対応オペレーティングシステム	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008 R2/7 (32/64ビット)

* ExpressCard 1.0対応のコンピュータシステムで使用する場合は、最大スループットは2.5 Gbpsです。ExpressCard 2.0対応のコンピュータシステムで使用する場合は、最大スループットは5 Gbpsです。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

保証に関する情報

本製品は1年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

1985年以来、StarTech.comは「見つけにくい製品を簡単に見つけられる」ようにすることを企業理念として、政府機関、教育機関、産業部門など、多様なITやオーディオビデオの製品ニーズを持つお客様に高品質なソリューションを提供してきました。当社はコンピュータパーツ、ケーブル、オーディオビデオ製品、KVM、サーバー管理ソリューションを他社にはない品揃えを誇り、米国、カナダ、英国、台湾の拠点から、世界中のお客様に製品を提供しています。

当社の製品の詳細な情報は、今すぐ www.startech.com でご確認ください。当社のウェブサイトでは、ケーブルファインダー、パーツファインダー、KVMリファレンスガイドなど、便利なインタラクティブツールがご利用いただけます。StarTech.comではあらゆるITまたはオーディオビデオソリューションを簡単に見つけることができます。当社製品が、性能、サポート、バリューにおける業界リーダーと呼ばれる理由がお分かりいただけるでしょう。