

## 薄型テレビ用壁掛け金具 - ロープファイル - 傾斜式 - 盗難防止

FPWTLTBAT



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

DE: Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

ES: Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

NL: Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

PT: Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

IT: Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、  
[www.startech.com/FPWTLTBAT](http://www.startech.com/FPWTLTBAT) をご覧ください。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

テレビの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大40 kg。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

壁の構造はさまざまです。使用する壁構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。


本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁構造に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して壁に取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

# 目次


警告文.....	i
はじめに .....	1
外形寸法 .....	1
製品図.....	1
技術仕様 .....	2
パッケージの内容.....	3
動作環境および使用条件.....	6
インストール手順 .....	7
化粧カバーを取り付ける .....	7
壁掛け金具を壁に取り付ける.....	8
平らな取付面にアダプタ金具を取り付ける .....	10
陥凹した取付面にアダプタ金具を取り付ける.....	12
テレビを壁掛け金具に取り付ける .....	15
安全バーを取り付ける.....	16
テレビの傾斜角度を調節する .....	17
技術サポート .....	18
保証に関する情報.....	18

# はじめに

## 外形寸法



## 製品図




## 技術仕様

特に指定のないかぎり、下の表の技術仕様がテレビまたはディスプレイに適用されます。

測定の種類	数値
テレビ取付金具 のVESA取付穴パターン 	300x300 400x200 400x400 600x400 800x400
テレビ取付金具の可搬重量 	40 kg
傾き 	+5° ~ -10°
スクリーンサイズ 	762 mm ~ 1778 mm (30インチ ~ 70インチ)

# パッケージの内容

1




壁掛け金具  
数量:1

2




安全バー  
数量:1

3



アダプタ金具(左)  
数量:1

4



アダプタ金具(右)  
数量:1

5



水準器  
数量:1

6



化粧カバー  
数量:2

7



化粧カバー用ネジ

数量:4

8



M5x14 mmネジ

数量:4


9



M6x14 mmネジ

数量:4


10



M6x30 mmネジ

数量:4


11



M8x30 mmネジ

数量:4

12



M8x50 mmネジ

数量:4



13



角ワッシャ  
数量:4

14




スペーサー(小)  
数量:8

15



スペーサー(大)  
数量:8

16



ネジ  
数量:6

17



コンクリートアンカー  
数量:6

18



丸ワッシャ  
数量:6

19



ユーザマニュアル  
数量:1

## 動作環境および使用条件

- FPWTLTBATがサポートするVESA取付穴パターンの1つと互換性のある1台のディスプレイまたはテレビ
- プラスドライバー
- ディスプレイまたはテレビの盗難を防止するための南京錠

条件は変更される場合があります。最新の条件は、[www.startech.com/FPWTLTBAT](http://www.startech.com/FPWTLTBAT)でご確認ください。

# インストール手順


## 化粧カバーを取り付ける

1. 化粧カバーを壁掛け金具の片方の端に設置します。
2. 壁掛け金具の背面上部から、化粧カバー用ネジを壁掛け金具と化粧カバーのネジ穴に挿入します。


ヒント!壁掛け金具の前面には矢印が付いています。

3. 壁掛け金具の背面下部から、化粧カバー用ネジを壁掛け金具と化粧カバーのネジ穴に挿入します。(図1)
4. プラスドライバーでネジを締めます。
5. 手順1~4を繰り返して、化粧カバーを壁掛け金具に取り付けます。

図1



化粧カバーを取り付けた状態の壁掛け金具の前面




# 壁掛け金具を壁に取り付ける

**警告!**壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

**警告!**本製品の付属品として提供されている取付用ハードウェアは、一部の壁構造に適さない場合があります。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してFPWTLTBATを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。


1. **水準器**を**壁掛け金具**の上部の凹みにはめます。(図2)

図2




2. **壁掛け金具**を壁に設定します。この時**壁掛け金具**の矢印が上を向いているように設定します。
3. **水準器**を使用して**壁掛け金具**が水平になっているか確認します。(図3)

図3



4. **取付用金具**の端にある穴をテンプレートとして、**壁掛け金具**を取り付けたい壁の位置に印をつけます。(図4)
5. 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従って**壁掛け金具**を壁に取り付けてください。

図4



## 平らな取付面にアダプタ金具を取り付ける


各種異なるサイズのテレビに対応するために、FPWTLTBATには長さや直径の異なるネジが5セットと2サイズのスペーサーのセットが付属品として提供されています。

1. **アダプタ金具**の取付に必要な金具の組み合わせを選択するには、次の手順を実行します。
  - ・ テレビの取付穴の深さを確認します。
  - ・ テレビの取付穴の直径を確認します。

**注意:**取付面が平面のテレビを使用している場合は、スペーサーを使用する必要はありません。



2. **取付金具**の平らな面にある矢印がテレビの上部を向くようにして**取付金具**を設置し、**アダプタ金具**のナットがテレビの外縁に向かうように設置します。(図5)

図5



- アダプタ金具とテレビ背面の取付穴の位置を揃えます。
  - 角ワッシャをアダプタ金具の上に設置します。
  - M5x14 mmネジまたはM6x14 mmネジを角ワッシャ、アダプタ金具、そしてテレビの背面に差し込みます。
  - プラスドライバーでネジを締めます。(図6)
- 警告!**ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。これを怠ると、テレビが損傷する恐れがあります。


図6



## 陥凹した取付面にアダプタ金具を取り付ける

各種異なるサイズのテレビに対応するために、FPWTLTBATには長さや直径の異なるネジが5セットと2サイズのスペーサーのセットが付属品として提供されています。


1. **アダプタ金具**の取付に必要な金具の組み合わせを選択するには、次の手順を実行します。
  - ・ テレビの取付穴の深さを確認します。
  - ・ テレビの取付穴の直径を確認します。
2. 以下のイメージを参考にして、異なる金具の組み合わせがあることを確認し、お使いのテレビに最適な金具を選択してください。





3. **取付金具**の平らな面にある矢印がテレビの上部を向くようにして**取付金具**を設置し、**アダプタ金具**のナットがテレビの外縁に向かうように設置します。(図7)



図7



- アダプタ金具とテレビ背面の取付穴の位置を揃えます。
- 角ワッシャをアダプタ金具の上に設置します。
- M6x30 mmネジ、M8x30 mmネジ、またはM8x50 mmネジを角ワッシャ、アダプタ金具、スペーサー、そしてテレビ背面に差し込みます。
- プラスドライバーでネジを締めます。(図8)

**警告!**ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。これを怠ると、テレビが損傷する恐れがあります。

図8



## テレビを壁掛け金具に取り付ける


**警告!**テレビの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大40 kg。

**警告!**テレビを取り付けるには2人必要です。決して1人で作業しないでください。

- 各自でテレビの端を持って慎重に持ち上げて、**壁掛け金具のアダプタ金具**にテレビ掛けます。(図9)

**警告!**壁掛け金具にテレビがしっかりと掛かるまでテレビから手を離さないようにしてください。



図9



# 安全バーを取り付ける


1. 安全バーをアダプタ金具の溝にスライドさせて挿入します。(図10)

図10



2. **安全バー**を外せないようにするには、南京錠(別売)を**安全バー**の端の穴に取り付けます。(図11)


図11



## テレビの傾斜角度を調節する

- テレビの角度は、テレビの下部を押すかまたは引くかして調節します。(図12)

図12



# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は [www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は [www.startech.com](http://www.startech.com) までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。