

3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用 リムーバルケース (トレイ不要、ホットスワップ対応)

HSB220SAT25B



DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに.....	1
特徴.....	1
付属品.....	1
インストール手順と使用方法.....	2
ハードウェアインストール手順.....	2
ドライブインストール手順.....	3
ドライブ取り外し手順.....	5
技術仕様.....	6
技術サポート.....	7
保証に関する情報.....	7

はじめに

この度は、StarTech.com製3.5インチ内蔵型SATA/ハードディスク用リムーバブルケースをご購入いただきありがとうございました。本製品は、システム構築プロセスの一環としてドライブの取り付けや取り外しを簡単にするのに最適なソリューションです。また、システムイメージの作成や、大容量のデータに素早くアクセスするのに理想的で、重要なプロジェクトを効率よく進めるのに必要な機能を兼ね備えています。

特徴

- ドライブレスオペレーション、工具不要な取り付け
- ホットスワップに対応
- 最大データ転送速度：6.0 Gbps (SATA 3.0)、3Gbps (SATA 2.0)、1.5Gbps (SATA 1.0)
- 前後に開閉する、ロック可能なドアにより、ドライブの取り付けと取り外しが簡単


付属品

- 1 x Dual SATA HDDホットスワップベイ
- 1 x ユーザマニュアル
- 2 x LP4 - 4ピン LED/15ピンSATA電源Y字ケーブル
- 2 x SATAデータケーブル
- 1 x 取り付けネジセット

インストール手順と使用方法

ハードウェアのインストール方法

コンピュータに取り付けるためのHSB220SAT25Bの準備:



(15ピン) SATA 電
源コネクタ

(7ピン) SATAデー
タコネクタ

(4ピン) LEDコ
ネクタ


1. 15ピンSATA電源コネクタと4ピンLEDコネクタ (同梱のLP4 - 4ピン LED/15ピン SATA電源Y字ケーブルに付いています) をHSB220SAT25Bのリアパネルにある適切なポートに接続します (上図参照)。2本目のY字ケーブル (同梱) も同様の手順でHSB220SAT25Bのリアパネルにある利用可能なポートに接続します。
2. SATAデータケーブル (同梱) の片方の端をHSB220SAT25BのリアパネルにあるそれぞれのSATAデータポートに差し込みます。

3. コンピュータの電源が切れていることを確認してから、ホストコンピュータの3.5インチフロッピードライブベイからスロットカバーを外します。
4. HSB220SAT25Bを空いている3.5インチフロッピードライブベイにスライドさせながらゆっくりと挿入し、HSB220SAT25Bがコンピュータケースのフロントパネルにぴったりと装着するまで、開放部から接続したケーブルを通します。
5. HSB220SAT25Bのサイドパネルにあるネジ穴がコンピュータのドライブベイのネジ穴と揃っていることを確認し、同梱のネジを使ってHSB220SAT25Bをコンピュータのドライブベイに固定します。
6. Y字ケーブルの両LP4コネクタ(手順1、4を参照してください)をコンピュータの電源にあるLP4コネクタに接続します。
7. SATAデータケーブルの空いている方の端をコンピュータマザーボードの適切なポートに接続します。 HSB220SAT25Bのリアパネルの場所との兼ね合いで、マザーボード上でどのSATAポートが使用されているかのメモを取っておいても良いでしょう。

ドライブの取り付け

HSB220SAT25Bがコンピュータケースに固定されたら、適切に接続を行います。

1. ロックボタンを左側から右側に優しくスライドしフロントパネルドアを開いてから、優しくドアを外側に引っ張ります(ドライブベイが露出します)。



注意:ドライブがドライブベイ内で適切に配置されていることが重要です。ドライブベイのインターフェースとドライブのインターフェースが揃わないままにドライブを取り付けようとすると、ドライブとドライブベイに深刻なダメージを与える恐れがあります。

2. SATAインターフェースがいずれかのドライブベイの方を向き、ラベルが上向きになるように2.5インチSATA HDDを配置します。フロントパネルドアが閉じはじめるまでドライブを優しく内側に押し、「カチッ」という音が聞こえるまでドアを閉めドライブを所定の位置に固定します。2つ目の2.5インチSATAドライブもこの手順を繰り返して残りのベイに取り付けていきます。



注意:ハードドライブをHSB220SAT25Bから取り外す際は、必ずコンピュータの電源を落としてから作業を行ってください。コンピュータが動作中にドライブを外すと、ハードドライブやその中に保存されているデータがダメージを受ける恐れがあります。

ドライブ取り外し手順

HSB220SAT25Bからドライブを取り外すには。

1. ロックボタンを左側から右側に優しくスライドしフロントパネルドアを開きます。
2. ドアを優しく引っ張って開き、ドライブの一部を出してから、エンクロージャからドライブを引っ張り出します。
3. ドライブをドライブベイから完全に取り出したら、ドアやヒンジへのダメージを防ぐため、ドアが所定の位置でロックされるまで押して閉めます。
また、ドアを閉じることでコンピュータに埃が侵入するのを防ぐことができます。



技術仕様

バスの種類	SATA 1.0、SATA 2.0、SATA 2.0
サポートされているドライブのフォームファクタ	9.5 mm、2.5インチSATA / ドライブ
コネクタの種類	2 x 15ピンSATA電源コネクタ (メス) (外部) 2 x 15ピンSATA電源コネクタ (メス) (内部) 2 x SATA 7ピンデータコネクタ (メス) (外部) 2 x SATA 7ピンデータコネクタ (メス) (外部) 2 x 4ピンLED
重量	270 g
外形寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	101 mm x 25 mm x 123 mm

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この製品保証期間中、これらの商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合メーカーです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトでご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。