

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

35.25ベイ用4ベイ3.5インチSATA/SAS 可動式ラック - トレイレス

HSB43SATSASB



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.StarTech.com/HSB43SATSASBをご覧ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品図.....	1
フロントビュー	1
リアビュー	2
パッケージの内容	3
動作環境および使用条件.....	3
LEDインジケータについて	3
可動式ラックのインストール手順.....	4
ハードドライブのインストール手順	5
ハードドライブを取り外す	5
技術サポート	6
保証に関する情報.....	6

製品図

フロントビュー



1. ドアラッチ
2. ドア
3. 電源LED
4. 動作状況LED

リアビュー



1. ドライブ#1 ファン/LEDコネクタ
2. ドライブ#2 ファン/LEDコネクタ
3. ドライブ#3 ファン/LEDコネクタ
4. ドライブ#4 ファン/LEDコネクタ
5. ドライブ#1 SATA電源コネクタ
6. ドライブ#1 SATAデータコネクタ
7. ドライブ#2 SATA電源コネクタ
8. ドライブ#2 SATAデータコネクタ
9. ドライブ#3 SATA電源コネクタ
10. ドライブ#3 SATAデータコネクタ
11. ドライブ#4 SATA電源コネクタ
12. ドライブ#4 SATAデータコネクタ
13. ファン

パッケージの内容

- 1 x 可動式ラック
- 4 x SATAケーブル
- 4 x LP4 - SATA & LED電源ケーブルアダプタ
- 4 x SATA - SATA & LED電源ケーブルアダプタ
- 8 x 取付用ネジ
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境および使用条件

- 1 x 最大4つのSATA接続と3つの5.25インチベイを有するコンピュータシステム
- 4 x SATAまたはLP4電源接続
- 最大4つの3.5インチSATA/SASハードドライブ

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/HSB43SATSASB でご確認ください。

LEDインジケータについて

可動式ラックの前面、4つのドアそれぞれの左側にLEDインジケータが2つあります。

LED	LED動作	意味
電源LED (緑)	LEDが点灯している	ハードドライブに電力供給中
動作状況LED (赤)	LEDが点滅している	コンピュータシステムがハードドライブにアクセス中

可動式ラックのインストール手順

警告!ストレージデバイスは、常に注意して取り扱ってください。コンピュータのコンポーネントをインストールする際は、必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが用意できない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. コンピュータと接続しているデバイスや周辺機器の電源を切ります。
2. コンピュータの背面にある電源プラグから電源ケーブルを外します。
3. コンピュータに接続されている周辺機器の接続を外します。
4. コンピュータケースを開きます。詳しい手順は、コンピューターシステム付属の説明書を参照してください。
5. リンクした3つの空の5.25インチドライブベイからカバーを取り外します。
6. 可動式ラックを空のドライブベイスロットに挿入します。その際、ラックのインストール用穴がドライブベイの穴と揃うようにします。
7. 必要なら、付属のネジを使って可動式ラックをドライブベイに固定します。
8. 可動式ラックをコンピュータの電源に接続するには、以下ののいずれかを実行します。
 - LP4をSATAへ、LED電源ケーブルアダプタを可動式ラックのSATA電源コネクタと電源装置に接続します。
 - SATAをSATAへ、LED電源ケーブルアダプタを可動式ラックのSATA電源コネクタと電源装置に接続します。
9. LEDケーブルを可動式ラックのドライブファン/LEDコネクタに接続します。
10. 4本のSATAケーブルをマザーボードのSATAホストポートと可動式ラックのSATAデータコネクタに接続します。
11. コンピュータケースのカバーを元通りに取り付けます。
12. コンピュータの背面にある電源ケーブルを再接続します。
13. コンピュータと接続しているデバイスや周辺機器の電源を入れます。
14. コンピュータを起動します。

注意:ホコリやゴミが可動式ラックに入らないようにするために、使用していないときはドアを閉めておいてください。

ハードドライブのインストール手順

警告!ドライブは、輸送中は特に、慎重に取り扱ってください。ドライブの扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。

1. ドアラッチを使用して可動式ラックのドアを開きます。
2. ハードドライブを、ラベルが上を向き、リアパネルがコンピュータの内側を向くようにして配置します。
3. ハードドライブをゆっくり可動式ラックに押し込みます。
4. 可動式ラックのドアを閉じます。その際、音が鳴るのを確認します。

警告!可動式ラックのドアは力任せに閉めないでください。ドアを閉じる時に抵抗があれば、ハードドライブが正しく挿入されていない可能性があります。ハードドライブを取り外して、正しく挿入されていることを確認してください。

5. 追加のハードドライブをインストールするには、手順1~4を繰り返します。

注意:可動式ラックに電源が供給されているときは、ハードドライブの取り付けまたは取り外しを行っても、ラックにインストールされているドライブは影響を受けません。

ハードドライブを取り外す

警告!可動式ラック前面の動作状況LEDが点滅している場合は、ハードドライブを取り外さないでください。LEDが点滅しなくなるまで待ってから、ハードドライブを可動式ラックから取り外します。

1. ドアラッチを使用して可動式ラックのドアを開きます。
2. ハードドライブをゆっくり可動式ラックから引き出します。
3. 可動式ラックのドアを閉めます。

注意:可動式ラックに電源が供給されているときは、ハードドライブの取り付けまたは取り外しを行っても、ラックにインストールされているドライブは影響を受けません。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。