

40-Pin-Stecker IDE zu 2,5"/3,5" SATA-Konverter

IDE2SAT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x IDE zu SATA-Adapter
- 1 x Netzkabel (1 x LP4 zu 1x LP4 + 1 x SP4)
- 1 x Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

- Host-Computer mit einer verfügbaren IDE-Verbindung
- Ein SATA-Laufwerk (DVD, DVD-RAM, CD-RW etc.)
- Ein 40-Pin IDE-Laufwerk


Installation

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das installierte SATA-Laufwerk als bootfähiges Gerät verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es so festgelegt ist, um im Master-Modus zu arbeiten.

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Öffnen Sie das Computergehäuse und stellen Sie sicher, dass das Laufwerk im Gehäuse befestigt ist, wie Sie jede Festplatte installieren würden. Weitere Informationen lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Computers nach, die zum Zeitpunkt des Kaufs dabei war.
3. Mithilfe des auf der Platine zur Verfügung gestellten Jumpers (mit J3 gekennzeichnet), wählen Sie den Modus aus, unter dem das installierte SATA-Laufwerk betrieben werden soll (S für Slave, M für Master – drehen Sie die Platine für die Kennzeichnung um).
4. Schließen Sie das SATA-Laufwerk auf der Platine an den bezeichneten SATA-Strom und Daten-Ports an, durch das Verbinden der Stecker von der Platine an die Ports des Laufwerks.
5. Schließen Sie den einzelnen LP4-Stromstecker am Netzteil des Computers an. Verbinden Sie den SP4-Netzanschluss am Netzanschluss der IDE2SAT an.
6. Verbinden Sie den IDE-Anschluss der IDE2SAT-Platine, mithilfe eines 40-Pin IDE-Kabels (nicht inklusive), mit einem freien IDE-Port des Motherboards. Bitte beachten Sie die Ausrichtung von PIN 1, die mit einem kleinen Pfeil auf der Platine gekennzeichnet ist.
7. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an und schalten Sie den Host-Computer ein. Bei Bedarf führen Sie erforderliche Anpassungen im BIOS-System durch. Bitte lesen Sie die Dokumentation, die beim Kauf des Computersystems oder Motherboard dabei war, für Informationen zum Benennen von Master- und Slave-Laufwerke, ebenso der Boot-Sequenz.



*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen



Spezifikationen

Host Anschluss	40-pin IDE Stecker 4-pin SP4 Floppy Stecker
Geräte Anschluss	7+15-pin SATA Buchse
Chipsatz	Marvell 88SA8052
LBA Unterstützung	48-bit
Bus Kompatibilität	SATA 1.5/3.0 Gb/s ATA/33/66/100/133
IDE Modi	Master/Slave/Cable Select*

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer lebenslangen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.