

## Mini DisplayPort - DisplayPort、DVI / HDMI多機能変換アダプタ (3 in 1)

MDP2DPDVHD

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

MDP2DPDVHD (Mini DisplayPort - DisplayPort / DVI / HDMI) 多機能アダプタは、Mini DisplayPort (MDP)信号をDisplayPort / DVI / HDMI信号に変換。1本ですべてを解決するオールインワンのコンパクトなアダプタです。

この多機能アダプタを使えば、ほとんどすべてのディスプレイをお使いのMini DisplayPortに対応したPC / Macに接続できるため、さまざまなディスプレイがあるビジネス環境に最適です。

互換性のために新しくディスプレイを購入する費用を削減できます。プラグ・アンド・プレイ式インストールで、ソフトウェアやドライバのインストールは不要。素早く簡単に実装ができ、とても便利かつ、幅広くお使いいただけます。

Thunderbolt™ I/O ポート経由でサポートしてるDisplayPortに直接接続されている場合、Intel® Thunderbolt™を使うことができます。

## 付属品

- 1 x Mini DP多機能ビデオアダプタ
- 1 x ユーザマニュアル

## 必要動作環境

- 空いているMini DisplayPortコネクタのあるDisplayPort対応コンピュータシステム
- 適切なケーブルのあるDisplayPort / DVI / HDMI対応ディスプレイデバイス(モニタなど)



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

## インストール手順

1. ビデオアダプタ側のMini DisplayPortコネクタをホストコンピュータシステム側のMini DisplayPortポートに接続します。コンピュータシステムの電源は入っていてもいなくても問題はありません(詳細は、コンピュータシステムのマニュアルでご確認ください)。
2. ディスプレイデバイスの電源を入れます。
3. ディスプレイデバイス(モニタなど)を適切な種類のビデオケーブル(別売)を用いてビデオアダプタに接続します。

**注意:** ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。複数の出力ポートが接続された場合、その内の1つのみが出力されます。その優先順位は、DisplayPort、HDMI、DVIとなります。

## 技術仕様

|                 |  |
|-----------------|--|
| ビデオ信号           | DisplayPort<br>DVI-D (デジタル)<br>HDMI™   |
| コネクタ            | 1 x Mini DisplayPort (オス)<br>1 x DVI-D 25ピン (メス)<br>1 x HDMI Aタイプ (メス)<br>1 x DisplayPort (メス) |
| LED             | 該当なし   |
| 最大表示解像度         | DisplayPort: 2560x1600<br>DVI / HDMI: 1920x1200  |
| 外装素材            | プラスチック   |
| 動作温度            | 0°C ~ 70°C   |
| 保管温度            | -10°C ~ 80°C   |
| 湿度              | 10% ~ 85% RH   |
| 内蔵ケーブル長         | 150 mm   |
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 79.0mm x 50.0mm x 16.0mm   |
| 重量              | 64 g   |

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則/パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合 (干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## 技術サポート

StarTech.comの永く無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

## 保証に関する情報

本製品は3年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。