

8ポート ラックマウント型 PDU - 13アウトレット - 1U - 16 A

PDU08C13H

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com

はじめに

PDU08C13Hは、お使いのラックにマウントされている機器へのコスト効率の高い配電ソリューションを提供します。耐久性の高いスチール製PDUは、ラックに水平にマウントさせることができ、1Uのスペースに納まります。PDUの内蔵デュアルブレーカーが、電力サージから機器を保護します。電力サージ発生後は、2つのReset (リセット) ボタンでPDUをリセットします。

製品図



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

パッケージの内容

- 1 x ラックマウント式PDU
- 1 x 10 フィート (3 m) C19 - NEMA5-20p 電源コード
- 4 x ネジ
- 4 x ケーシナット
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境および使用条件

- 電源
- サーバラックの1Uスペース

条件は変更される場合があります。最新の条件は、www.startech.com/PDU08C13H でご確認ください。

インストール手順

ラックマウント式PDUには、最大1Uのスペースが必要です。

1. ラックマウント式PDUの**取付穴**とお使いのサーバラックの取付穴の位置を揃えます。
2. 付属品のネジとケーシナット、またはラックの付属品として提供されている取付金具を使用して、ラックマウント式PDUをサーバラックに取り付けます。
3. 電源コードをラックマウント式PDUの**C20電源ポート**を電源に接続します。電源コードが、別のPDUではなく電源に直接接続されていることを確認します。
4. サーバラックのデバイスをラックマウント式PDUの**C13アウトレット**に接続します。

注意!ラックマウント式PDUに接続するすべてのデバイスの合計電力が16 Aを超過しないようにしてください。内蔵ブレーカーがトリップします。

トラブルシューティング

ブレーカーがトリップした場合はどうすればよいですか？

ブレーカーがトリップした場合は、以下の手順に従ってください。

1. ラックマウント式PDUに接続するすべてのデバイスの合計電力が16 Aを超過しないようにします。
2. ラックマウント式PDUの**Reset (リセット) ボタン**を押します。

技術仕様

入力	C20
出力	C13 (x8)
電圧	100~240V AC
最大電流	16 A
ヒューズ数	2

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。