

12Uスライド式回転サーバーラック - 4ポスト

PORACK12U



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、製品サポートについては、
www.StarTech.com/PORACK12U でご確認ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品を組み立てて使用する前に、本マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:125 lb. (56.6 kg).

本製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。


本製品に機器を積載する際は、まず最も重い機器を一番下のセクションに積載してください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。

目次

警告文.....	i
製品図.....	1
バックビュー	1
フロントビュー	2
サイドビュー	3
外形寸法	4
パッケージの内容	7
動作環境および使用条件.....	7
組み立て手順	8
垂直レールの取り付け	8
トップブラケットの取り付け.....	9
安定化プレートの取り付け	10
ケーブルマネージャの取り付け	10
フラットケーブルマネージャの取り付け.....	10
フロントプレートの取り付け.....	11
取り付け手順	12
ラックの取り付け	12
機器の積載.....	13
ラックの回転	14
技術サポート	16
保証に関する情報.....	16


製品図

バックビュー




- 1 - トップブラケット
- 2 - 安定化プレート
- 3 - ケーブルマネージャ
- 4 - フラットケーブルマネージャ
- 5 - 垂直レール
- 6 - スライド式トレイ

フロントビュー



- 1 - トップブラケット
- 2 - 垂直レール
- 3 - フラットケーブルマネージャ
- 4 - ケーブルマネージャ
- 5 - 安定化プレート
- 6 - スライド式トレイ
- 7 - フロントプレート
- 8 - つまみネジ


サイドビュー




- 1 - トップブラケット
- 2 - 安定化プレート
- 3 - ケーブルマネージャ
- 4 - フラットケーブルマネージャ
- 5 - 垂直レール
- 6 - スライド式トレイ

外形寸法

フロントビュー




トップビュー




サイドビュー

(スライドを収納した状態)






サイドビュー

(スライドを引き出した状態)



ボトムビュー





+90°
-90°
左側と右側の両方向に回転します

パッケージの内容

- 1 x スライド式トレイ
- 1 x トップブラケット
- 6 x 垂直レール
- 1 x 安定化プレート
- 4 x フラットケーブルマネージャ
- 1 x ケーブルマネージャ
- 24 x 組立用ネジ
- 24 x 組立用ナット
- 48 x M5 ケージナット
- 48 x M5 ネジ
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境および使用条件

- プラスドライバー
- $\frac{7}{16}$ レンチまたはソケットドライバー
- ラックを取り付ける面の種類に適した工具および取り付け金具

注意! ラックを左右に回転させるには、幅650 mm (25.5インチ) 以上の場所にラックを設置する必要があります。

使用条件は変更されることがあります。最新の使用条件は、www.StarTech.com/PORACK12U でご確認ください。

組み立て手順

PORACK12Uの組み立ては、2人で行うと楽にできます。


垂直レールの取り付け

1. フロントプレートつまみネジを緩め、スライド式トレイから取り外します。
2. スライド式トレイの前面のコーナーのひとつに垂直レールを1本配置します。
3. 垂直レールとスライドトレイの側面にある正方形の穴に2本の組立用ネジを差し込みます。
4. 組立用ナットを各組立用ネジに取り付けます。
5. 手順1～4を繰り返して、スライドトレイに3本の垂直レールを取り付けます。
6. スライド式トレイの後面のコーナーのひとつに垂直レールを1本配置します。
7. 垂直レールとスライドトレイの側面にある下側の正方形の穴に組立用ネジを差し込みます。
8. 組立用ナットを組立用ネジに取り付けます。
9. 垂直レールのU字穴とスライドトレイに組立用ネジを差し込みます。
10. 組立用ナットを組立用ネジに取り付けます。
11. 手順6～10を繰り返して、スライド式トレイのもう一方の後ろのコーナーに垂直レールを取り付けます。

トップブラケットの取り付け

1. スライド式トレイの前面に取り付けられている垂直レールの内側にトップブラケットを配置します。
2. 4つの各側面で、垂直レールとトップブラケットに2本の組立用ネジを差し込みます。
3. 組立用ナットを各組立用ネジに取り付けます。

垂直レールとトップブラケットを取り付ける下の図のようになります。



安定化プレートの取り付け

1. スライド式トレイの背面にある2本の垂直レールの後ろに安定化プレートを配置します。
2. 安定化プレートの両端で、2本の組立用ネジを安定化プレートと垂直レールに差し込みます。
3. 組立用ナットを各組立用ネジに取り付けます。

ケーブルマネージャの取り付け

1. スライド式トレイの背面にある垂直レールのそれぞれに2本のM5ケージナットを差し込みます。
2. ケーブルマネージャを2本の垂直レールの後ろに配置し、M5ケージナットと位置合わせします。
3. ケーブルマネージャの両端で、2本のM5ネジをケーブルマネージャ、垂直レール、およびM5ケージナットに差し込みます。
4. ネジを締めます。

フラットケーブルマネージャの取り付け

1. 組み立てに最適な場所で、2本のM5ケージナットを垂直レールに差し込みます。
2. フラットケーブルマネージャを2本の垂直レールの後ろに配置し、M5ケージナットと位置合わせします。
3. フラットケーブルマネージャの両端で、2本のM5ネジをケーブルマネージャ、垂直レール、およびM5ケージナットに差し込みます。
4. ネジを締めます。

フロントプレートの取り付け

フロントプレートを取り付けると、ラックを引き出したり回転させることができなくなります。

1. フロントプレートを取り付けるには、フロントプレートの穴とスライドトレイ前面の穴の位置を合わせます。
2. つまみネジをフロントプレートとスライドトレイにねじ込みます。

PORACK12Uの組み立てが完了すると、下の写真のようになります。



取り付け手順


ラックの取り付け

注意!PORACK12Uは平らな面に取り付けるように設計されています。ラックが正しく取り付けられていない時にラックを引き出すと、機器を損傷したり、ご自身や他の人を傷つけたりする恐れがあります。

注意!PORACK12Uを回転させるには、幅650 mm (25.5インチ) 以上の場所にラックを設置する必要があります。

1. フロントプレートをつまみネジを緩め、スライド式トレイから取り外します。
2. スライド式トレイをベースから引き出します。
3. PORACK12Uには、直径7 mmの4つの取付穴と直径15 mmの6つの取付穴があります。ラックを取り付ける面の種類に応じて、組み立てに最適な穴の構成を選択してください。
4. 取付金具(別売り)をスライド式トレイの下部にある取付穴に差し込みます。
5. スライド式トレイをベースに押し戻します。
6. つまみネジをフロントプレートとスライドトレイにねじ込みます。

下の図は、スライド式トレイの下部にある取付穴の構成を示しています。



機器の積載

警告!ラックに機器を積載する際は、まず最も重い機器を一番下のセクションに積載してください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。

注意!PORACK12Uの耐荷重を超えないようにご注意ください。ラックは最大125ポンド (56.7 kg) を支えることができます。

PORACK12Uにはケージナットとネジが付いていますが、取り付ける機器に専用の取付金具が付属している場合があります。機器の付属マニュアルを参照して、最適な取付金具とその取り付け方法を確認してください。


1. M5ケージナットを垂直レールに差し込みます。
2. 機器の取付穴をM5ケージナットに合わせます。
3. M5ネジを機器の取付穴に通してM5ケージナットに差し込みます。



ラックの回転

注意! PORACK12Uを回転させるには、幅650 mm (25.5インチ)以上の場所にラックを設置する必要があります。

PORACK12Uは左右に90°回転します。

1. フロントプレートをつまみネジを緩め、スライド式トレイから取り外します。
2. スライド式トレイをベースから引き出します。
3. スライド式トレイの下部にある回転レバーを押し下げます。
4. ラックを左又は右に90°回転させます。
5. ここまでの手順が完了したら、回転レバーを押し下げてラックの位置を0°に戻します。
6. スライド式トレイをベースに押し戻します。
7. つまみネジをフロントプレートとスライドトレイにねじ込みます。





左側と右側の両方向に回転します

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカです。StarTech.com は1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。