

Raccordement Clavier & Souris PS/2 Cat 5

PS2UTPEXT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Ce raccordement PS/2 sur CAT 5 est la solution idéale pour connecter des périphériques PS/2 en utilisant un câble CAT5 standard sur des distances étendues de l'ordinateur hôte.

Le raccordement permet d'étendre jusqu'à 100 mètres les signaux PS/2, le rendant parfait non seulement pour les configurations actuelles, mais aussi idéal pour tout les reconfigurations futures. Le raccordement PS/2 est composé de deux unités d'extension. L'unité locale est installée à proximité du PC et l'unité distante est placée vers le clavier et la souris, jusqu'à une distance impressionnante de 100m. Sans logiciel ni adaptateur secteur de nécessaire, l'installation et la configuration sont rapides et sans tracas.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Unité Locale
- 1 x Unité à Distance

Configuration Requisite

- 1 x Souris PS/2
- 1 x Clavier PS/2
- Câble UTP (utilisation allant jusqu'à 100m)

Local Unit

Remote Unit



*Le produit actuel peut varier de la photos

Préparation du Site

Avant d'installer ce produit, vous devez préparer votre site.

1. Déterminez l'emplacement de l'ordinateur local et installez l'ordinateur.
2. Déterminez l'emplacement des écrans distants et installez les de manière appropriée.
3. Si vous utilisez du câblage de surface, assurez vous d'avoir assez de câblage Ethernet non blindé de Catégorie 5 à paire torsadée (UTP) pour relier le Dispositif Local au Dispositif Distant, et que chaque extrémité soit terminée par un connecteur RJ-45.

OU

Si vous utilisez le câblage du site, assurez vous que le câblage Ethernet de Catégorie 5 à paire torsadée non blindé (UTP) a été terminé aux connexions murales de chaque emplacement et qu'il existe un câble droit assez long pour relier le Dispositif Local au Dispositif Distant par le biais de leurs connecteurs respectifs.

Installation

PS2UTPEXT est composé de deux éléments – l'unité locale, qui se connecte à la souris PS/2 et au clavier, et l'unité à distance se connectant à l'ordinateur que vous allez utiliser.

Connexion de l'unité locale PS2UTPEXT

1. Positionnez l'unité locale près de la souris et du clavier.
2. Débranchez le clavier et la souris de l'ordinateur.
3. Insérez le connecteur PS/2 mâle de la souris et du clavier dans les emplacements PS/2 fournis par l'unité locale. Chaque port est marqué et dispose d'un code couleur pour une installation simple.

Connexion des Unités Locale et Distante

En utilisant un câble CAT5 standard, connectez les unités locale et distante en insérant chaque extrémité du câble (jusqu'à 100m) dans les ports RJ45 fournis.

Connexion de l'unité distante PS2UTPEXT

En utilisant les connecteurs fournis souris et clavier PS/2 (mâle), connectez l'unité distante sur les ports PS/2 dans laquelle la souris et le clavier ont été installés à l'origine (voir **Connexion de l'unité locale PS2UTPEXT** - étape 2).

Spécifications

Connecteurs (L'unité Locale)	1 x Clavier PS/2 - Femelle
	1 x Souris PS/2 - Femelle
	1 x RJ45 - Femelle

Connecteurs (L'unité Distante)	1 x Clavier PS/2 - Mâle
	1 x Souris PS/2 - Mâle
	1 x RJ45 - Femelle

Bande Passante Maximum	DC à 1 MHz
-----------------------------------	------------

Température de Fonctionnement	0°C ~ 55°C (32°F ~ 133°F)
--	---------------------------

Température de Stockage	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
------------------------------------	-----------------------------

Configuration Broche RJ45	Clavier : broche 1, broche 2
	Souris : broche 7, broche 8

Distance de Transmission	100m (Max.)
-------------------------------------	-------------

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.