

12Uウォールマウントラック

RK12WALLO



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.StarTech.com/RK12WALLO をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品を組み立てて使用する前に、マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大90 kg。

壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。


本製品に機器を積載する前に、積載する機器の全重量を本製品が支持できるように正しく組み立てられ、また壁面に取り付けられていることを確認してください。

本製品に機器を積載する際は、最初に一番重い機器を下のセクションに入れてください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。


目次

警告文.....	i
製品図.....	1
外形寸法.....	2
組立図.....	3
パッケージの内容.....	5
動作環境および使用条件.....	5
RK12WALLOの組み立て.....	5
RK12WALLOを壁に取り付ける.....	6
機器を積載する.....	7
技術サポート.....	8
保証に関する情報.....	8


製品図




外形寸法



組立図





パッケージの内容

- 48 x M6ネジ
- 48 x M6ケーシングナット
- 48 x ワッシャ
- 16 x 組立用ネジ
- 2 x 垂直レール
- 2 x 水平取付用金具
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境および使用条件

- プラススクリュードライバー
- お使いの壁の種類に適した取付金具

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/RK12WALLO でご確認ください。

RK12WALLOの組み立て

RK12WALLOの組み立ては2人で行う必要があります。

1. 垂直レールの1つを組み立てた水平取付用金具のひとつの内側に置き、組立穴の位置に合わせます。
2. 水平取付用金具の正面に、プラスドライバーで2本の組立用ネジを水平取付用金具と垂直レールに挿入します。所定の位置でネジを締めます。
3. 水平取付用金具の側面に、プラスドライバーで2本の組立用ネジを水平取付用金具と垂直レールに挿入します。所定の位置でネジを締めます。
4. 手順1~3を繰り返して、2本目の垂直レールを水平取付用金具に取り付けてください。
5. もう一方の水平取付用金具をつい直レールの端の上に配置し、組立穴の位置を合わせます。
6. 水平取付用金具の正面の両端に、プラスドライバーで2本の組立用ネジを水平取付用金具と垂直レールに挿入します。所定の位置でネジを締めます。
7. 水平取付用金具の両側面に、プラスドライバーで2本の組立用ネジを水平取付用金具と垂直レールに挿入します。所定の位置でネジを締めます。

RK12WALLOを壁に取り付ける

警告!ウォールマウントラックを壁に取り付ける前にすべての機器をラックから出してください。

警告!壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

RK12WALLOの耐荷重は最大90 kgです。

警告!本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してウォールマウントラックを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

1. 水平取付用金具にある4つの壁掛用穴をテンプレートとして使用して、ウォールマウントラックを掛ける壁に印を付けます。
2. ウォールマウントラックを取り付ける壁の種類に合わせた手順に従って取り付けてください。

機器を積載する

警告!ウォールマウントラックを壁にしっかり取り付けるまで機器を積載しないでください。

警告!ウォールマウントラックに機器を積載する際は、最初に一番重い機器を下のセクションに入れてください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。

このウォールマウントラックにはケージナットとネジが付属品として提供されていますが、積載しようとしている機器に取付金具が付属品として提供されている場合があります。機器のユーザマニュアルで最適な取付金具と取付方法を確認してください。

1. M6ケージナットを垂直レールに挿入します。
2. 機器の取付穴とM6ケージナットの位置を揃えます。
3. 機器の取付穴とケージナットにM6ネジを差し込みます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は5年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.com は1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。