

6U 垂直ウォールマウント用ブラケット

RK619WALLV

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com

注意

必ず取扱説明書に従って本製品の組み立てを行って下さい。取り扱いを誤った場合に、傷を負う恐れや物的損害が発生する恐れがあります。

取り付けるモニターの重量が、本製品で定められた最大積載重量を超えないようにして下さい。最大積載重量をオーバーした場合、傷を負う恐れやモニターや本製品に損害が発生する恐れがあります。本製品は、最大90kgまでのモニター重量に対応しています。本製品で使用している部品の一部が紛失していたり損傷している状態で使用するのは絶対に止めて下さい。

壁の構造はお客様の環境ごとに異なります。ご使用になる壁の構造タイプと取付け金具が、取り付けモニターを確実に支持することを確認して下さい。確認を怠った場合、傷を負う恐れや物的損害が発生する恐れがあります。壁の構造が、取り付けモニター重量の最低4倍まで支持できるだけの強度を持っていないとなりません。

本製品に同梱されている取付け金具は、ご使用になる壁の構造に対して十分ではない場合があります。本製品を壁面に取り付ける時、十分な専門知識が不足していると判断された場合、専門業者に連絡を取って、本製品の取り付けを行ってもらうか、お客様の壁の構造に適した取り付け方法を教えてもらってから取り付けを行って下さい。

はじめに

RK619WALLVを利用すれば、簡単かつスペースを有効に利用してサーバーその他の機器を壁に取り付けることができます。RK619WALLVは壁に対し垂直に取り付けたり、デスクの下に水平に取り付けることもできます。


パッケージの内容

- 1 x 垂直ウォールマウントブラケット
- 16 x M5 ケージナット
- 16 x M5 ワッシャ付きネジ
- 6 x 木ネジ
- 1 x ユーザマニュアル

製品図



*実際の製品は写真と異なる場合があります



注意: ブラケットの左側の見えない場所にさらに2つの取付穴があります。

インストール手順

RK619WALLVの最大耐荷重は90 kgです。

1. ブラケットを壁面の希望する取付位置で支え、6つの取付ポイントに印を付けます。
2. ブラケットを壁面で支え次の手順のひとつを実行します。
 - 木ネジ6本を6つの**取付穴**と壁に差し込みます。
 - 壁面の種類に合った取付金具を選択し、6つの**取付穴**と壁に差し込みます。
3. 同梱のケージナットとネジを使ってラックに取り付け可能な機器をブラケットにインストールしていきます。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイトで使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。