

放熱穴、ヒンジ付きサーバラックブランキングパネル

RKPNLHV2U
RKPNLHV4U
RKPNLHV6U

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

RKPNLHV2U

- 1 x 2U放熱穴、ヒンジ付きラックブランキングパネル
- 2 x 5/8インチ#10-32 UNFネジ
- 2 x #10-32 UNFケージナット

RKPNLHV4U

- 1 x 4U放熱穴、ヒンジ付きラックブランキングパネル
- 2 x 5/8インチ#10-32 UNFネジ
- 2 x #10-32 UNFケージナット

RKPNLHV6U

- 1 x 6U放熱穴、ヒンジ付きラックブランキングパネル
- 4 x 5/8インチ#10-32 UNFネジ
- 4 x #10-32 UNFケージナット


製品概要

RKPNLHVxU



インストール手順

1. ラック内のブランキングパネルを取付けたい場所に2U、4Uまたは6U分のスペースを確保します。またどちら側にヒンジを取付けるかを決めます。
2. 付属の#10-32 UNFケージナットをラックの左側のポストまたは右側のポストに挿入します。
3. ブランキングパネルを前もって挿入しておいたケージナットに合わせ、付属の5/8インチ#10-32 UNFネジで所定の位置に固定します。
4. パネルを開ける際は、ラッチを内側にスライドさせパネルを手前に引きます。



技術仕様

RKPNLHV2U

U高さ	2U
フレームタイプ	スチール
取付オプション	フロントマウント
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	18.98 x 0.59 x 3.47インチ (482 x 15 x 88.1 mm)
重量	0.75 lb (340 g)

*実際の製品は写真と異なる場合があります

U 高さ	4U
フレームタイプ	スチール
取付オプション	フロントマウント
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	18.98 x 0.59 x 69.7インチ (482 x 15 x 177 mm)
重量	1.23 lb (560 g)

RKP NLHV6U

U 高さ	6U
フレームタイプ	スチール
取付オプション	フロントマウント
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	18.98 x 0.59 x 10.47インチ (482 x 15 x 265.9)
重量	2.38 lb (1080 g)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてサポートをご希望される場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。