

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

2.5インチSATA SSD/HDDドライブ用 USB 3.1 (10Gbps) エンクロージャ

S251BU31315



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/S251BU31315 をご覧ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを
確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された
場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数
エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、
無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉
が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉
を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認
できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧
めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに
本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお
読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイ
スは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなけれ
ばなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイ
スを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを
ウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係が
ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、
StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載さ
れる商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があつた
としても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、そ
の他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認め
ます。

目次


はじめに	1
製品図	1
パッケージの内容	2
動作環境	2
USB 3.1 Gen 2について	2
ドライブのインストール手順	3
コンピューターへのドライブ接続手順	3
ドライブの使用準備	4
Windows OS	4
Mac OS	5
LEDインジケータについて	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

はじめに

S251BU31315ドライブエンクロージャを使用すると、お使いの2.5インチSSDおよびHDDに保存されているデータへのアクセス、転送、バックアップが可能になります。高さ7~9.5mmのドライブに加え、S251BU31315は最大15mmまでのドライブにもフィットします。S251BU31315は、USB 3.1 Gen 2およびSATAサポートを提供しています。


製品図

ドライブエンクロージャ



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

ドライブトレイ



パッケージの内容

- 1 x ドライブケース
- 1 x プラスドライバー
- 1 x USB-C - Micro-Bケーブル
- 1 x USB-A - Micro-Bケーブル
- 5 x ドライブ取付用ネジ
- 3 x エンクロージャ用ネジ
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境

- 空いているUSBポートのあるUSB対応コンピュータシステム
- 2.5インチSSD/HDD 1台

ドライブエンクロージャは、OS独立型なのでドライバやソフトウェアは必要ありません。最大USBスループットを得るには、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) ポートを搭載したコンピュータを使用する必要があります。

システム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/S251BU31315 でご確認ください。

USB 3.1 Gen 2について

USB 3.0はUSB 3.1 Gen 2としても知られています。この接続規格の最大転送速度は10 Gbpsです。

ドライブのインストール手順

警告!ドライブは、輸送中は特に、慎重に取り扱ってください。ドライブの扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータのコンポーネントをインストールする際は必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. **エンクロージャ用ネジ** が取り付けられている場合は、付属のドライバを使ってエンクロージャ側面からネジを取り外します。
2. ドライブトレイを引き出します。
3. SATAドライブ上のコネクタをエンクロージャの対応するドライブトレイの**ドライブコネクタ**までゆっくりスライドさせます。SATAドライブ上のコネクタは一方のみ FITT するように加工されています。
4. 付属品のドライブ取付用ネジ4つをドライブトレイ底部の**ドライブ取付穴とドライブ**の穴に差し込みます。
5. 付属のドライバーで所定の位置でネジを締めます。
6. ドライブトレイをスライドしてドライブエンクロージャに戻します。
7. **エンクロージャ用ネジ** の1つをドライブエンクロージャの各側面に挿入します。
8. 付属のドライバーで所定の位置でネジを締めます。

ドライブトレイからドライブを取り外すには、ドライブをドライブトレイの底部の**カットアウト**のスクエアから持ち上げます。

コンピューターへのドライブ接続手順

注意:お使いのコンピューターに搭載されているUSBポートのタイプに対応するために、USB-A~Micro-BおよびUSB-C~Micro-Bのケーブルがドライブエンクロージャと一緒に提供されています。ドライブエンクロージャをコンピューターに接続する際は、コンピューターに適したケーブルを使用してください。

- ドライブをエンクロージャにインストールしたら、一体型USBケーブルをエンクロージャの**USB3.1 Micro-Bポート**とコンピューターのUSBポートに接続します。

エンクロージャがコンピューターに接続されると、OSが必要なソフトウェアを自動的にインストールします。ドライブがシステム内にインストールされているように、簡単にドライブにアクセスできるようになります。ドライブを使用する前に、OSの要件に従ってドライブを初期化して準備する必要があります。詳しい情報は、「ドライブの使用準備」のセクションをご覧ください。

注意:ドライブエンクロージャに外部電源は必要ありません。接続されているUSBバスから十分な電力が供給されます。

ドライブの使用準備

Windows OS

既にデータが保存されているドライブをインストールすると、ドライブをコンピューターに接続した後に**マイコンピューター**または**コンピューター**内にドライブに割り当てられた文字とともに表示されます。

データの含まれていない新品のドライブをインストールする場合は、ドライブを使用可能状態にする必要があります。

警告!以下の手順を完了すると、ドライブ内の全データが消去されます。必要なデータがドライブ内にある場合は、バックアップファイルを作成するか異なるドライブを使用してください。

- OSのバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。
 - デスクトップ上で **My Computer (マイコンピューター)** を右クリックし、次に **Manage (管理)** をクリックします。
 - デスクトップ上で **Computer (コンピューター)** を右クリックし、次に **Manage (管理)** をクリックします。
 - Start (スタート)** ボタンまたは **Windows** アイコンをクリックします。
compmgmt.msc と入力し、**Enter** を押します。
 - Computer Management (コンピューターの管理)** 画面で、**Disk Management (ディスクの管理)** をクリックします。
 - ダイアログウィンドウが表示されてドライブを初期化するか質問します。お使いのWindowsのバージョンによって、**MBR**または**GPT**ディスクを作成するオプションがあります。
- 注意:** GPT (GUIDパーティション) には2TB以上のドライブが必要ですが、GPTは古いバージョンオペレーティングシステムとは互換性がありません。MBRには新旧どちらのバージョンのオペレーティングシステムも対応しています。
- Unallocated (未割り当て)** のラベルが付いたディスクを見つめます。ドライブ容量をチェックして、正しいドライブであることを確認します。
 - Unallocated (未割り当て)** のウィンドウセクションを右クリックして、**New Partition (新しいパーティション)** を右クリックします。
 - 画面の指示に従って、希望のフォーマットにドライブを初期化します。

ドライブが正常にインストールされると、**My Computer (マイコンピューター)** または **Computer (コンピューター)** の下にドライブに割り当てられた文字とともに表示されます。

Mac OS

データの含まれていない新品のドライブをインストールする場合は、ドライブを使用可能状態にする必要があります。

警告!以下の手順を完了したら、ドライブ空間全体を使用するパーティションが作成されます。

1. 次の手順のひとつを実行してください。

- **Spotlight** (スポットライト) で、**Disk Utility** (ディスクユーティリティ) を入力します。
- **Finder** (ファインダ) を開きます。**Applications** (アプリケーション) を開いて **Utilities** (ユーティリティ) をクリックします。**Disk Utility** (ディスクユーティリティ) を開きます。

2. 新しいドライブを選択して **Partition** (パーティション) タブをクリックします。

3. パーティションの名前を入力します。

4. **Apply** (適用) ボタンをクリックします。

ドライブがデスクトップに表示され、**Finder** からアクセスできるようになりました。

LEDインジケータースについて

S251BU31315は青色のLEDインジケータースを搭載しています。LEDインジケータースの詳細情報は下記の表に掲載されています。

LEDの動作	意味
LEDが点灯している	ドライブエンクロージャに電力供給中
LEDが点灯し点滅している	ドライブにアクセス中

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。