

## 2.5インチSATAドライブ用USB 3.1 (10Gbps) 対応デュアル外付けエンクロージャ

S252BU313R

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

## パッケージの内容

- 1 x USB 3.1 - SATAエンクロージャ
- 2 x ドライブトレイ
- 1 x USB C - Micro Bケーブル
- 1 x USB A - Micro Bケーブル
- 1 x ユニバーサル電源アダプタ  
(北米/UK/EU/オーストラリアで使用可能)
- 4 x ゴム足
- 2 x アレンキー
- 1 x ユーザマニュアル

## 動作環境

- 2.5インチSATA HDDまたはSSDドライブ
- 空きUSBポートがあるUSB対応コンピュータシステム

システム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、[www.startech.com/S252BU313R](http://www.startech.com/S252BU313R)でご確認ください。

## 製品図


## メイン



## 前面



## 背面



## ゴム足の取り付け

- ゴム足をエンクロージャに取り付けるには、ゴム足の裏当てを剥がして、エンクロージャ底部の丸印に貼り付けます。

## ファン速度の設定

ファン速度は、OFF、25%、50%、または100%に設定できます。

- ファン速度を変更するには、エンクロージャの背面のスイッチを希望する速度に合わせます。

\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

# ハードウェアのインストール

**警告!**HDDやストレージのエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いは慎重に行ってください。ドライブの扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータのコンポーネントをインストール際は必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. 付属のアレンキーを使ってエンクロージャの前面パネルを固定しているネジ4本を取り外します。
2. エンクロージャから前面パネルを外します。
3. ドライブトレイを取り外します。
4. SATAコネクタを外側に向け、HDD/SDDドライブをドライブトレイの一方に慎重にインストールします。
5. トレイのもう一方にもドライブを留めます。ドライブのSATAプラグとドライブベイのSATAプラグの位置を揃えます。
6. トレイをスライドしてエンクロージャに戻します。
7. 必要な場合は、2つめのドライブについても手順2と手順3を繰り返します。
8. 手順1で外した4本のネジとアレンキーを使って、エンクロージャの前面パネルを取付け直します。
9. RAIDスイッチで希望するRAID構成を設定します。詳細は、「RAIDの設定」セクションをご覧ください。
10. 電源アダプタをエンクロージャ背面のDC+12Vポートと電源コンセントに接続します。
11. USBケーブルをエンクロージャ背面のUSB 3.1 Gen. 2ポートとホストコンピューターシステムのUSBポートに接続します。
12. エンクロージャ背面の電源スイッチを**オン**の位置に合わせます。
13. エンクロージャ背面の**SET**ボタンを10秒以上または電源LEDがオンになるまで押し下げると、ドライブLEDが点滅し始めます。

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

## インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。  
CAN ICES-3 (B)

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があつたとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloadsからダウンロードできます。

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

# StarTech.com

Hard-to-find made easy®

## RAIDの設定

RAID構成を設定するには、下を表を参考にエンクロージャ背面のスイッチを動かします。

RAID モード	説明	スイッチ1	スイッチ2
GUI/JBOD	両方のドライブに個別にアクセス可能	オフ	オフ
RAID 0	ストライピング: システム性能の向上	オフ	オン
RAID 1	ミラー: セキュリティ向上のため2番目のドライブ上に冗長ドライブを作成する	オン	オフ
SPAN	両方のドライブで構成する大容量シングルドライブボリュームを作成する	オン	オン