

SATA HDD用2.5インチeSATA USB外付け HDDケース

SAT2510U2E / SAT2510BU2E



*実際の製品は写真と異なる場合があります

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報は www.startech.com でご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則/パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
パッケージの内容	1
動作環境	1
インストール手順	2
ハードウェアインストール手順	3
ドライバインストール手順	4
インストールの確認	5
使用方法	5
技術仕様	6
技術サポート	7
保証に関する情報	7

はじめに

本eSATA/USB外付けHDDケースはあらゆる2.5インチ SATA (SATA、SATA 2.0、SATA 3.0) HDD またはソリッドステートドライブ (SSD) を費用対効果が高く、ポータブルなストレージソリューションに変えます。

デジタルマルチメディアの格納やその他の要求の厳しいアプリケーションに理想的な本2.5インチ SATA HDDケースは、USB 2.0 またはeSATA 経由でホストコンピュータに接続できます。最大データ転送速度は3Gbps (eSATA を使用する場合) または、480Mbps (USB 2.0 を使用する場合) です。大容量のドライブ (最大1TBでテスト済み) を使って、お使いのコンピュータのストレージ/バックアップ能力を大幅に向上させることができます。

真にポータブルで小型の本HDDケースは軽量でありながら、頑丈なアルミ構造でできており、また、小型フォームファクタデザインにより、使用していないときはポケットやノートパソコン用バッグにぴったり収まるサイズです。データのバックアップや格納したファイルの読み込みをする準備が整った時に、電源を探さなければならない手間を省く本 USB / eSATA エンクロージャは、USB パワードで、外部電源を必要としません。

パッケージの内容

- 1x 2.5インチSATAケース
- 1x USBケーブル
- 1x USB - DCケーブル
- 1x eSATAケーブル
- 1x ネジ
- 1x ドライバ
- 1x トラベルポーチ
- 1x ユーザマニュアル

動作環境

- コンピュータシステムの空きUSB 2.0ポートまたはeSATAポート
- Microsoft Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista (32/64ビット)、7、Mac OS® X、Linux®

インストール手順




警告: HDDは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDDやストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。


警告: 他のすべてのパソコン周辺機器同様、HDDも静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピュータケースを開ける前や、その他部品に触れる前には、必ず適切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピュータコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面(コンピュータケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

ハードウェアインストール手順


1. ケースからネジを外し、リアパネルのカバーを外します。フロントパネルを引いてケースから外します。




2. 2.5インチSATA HDDを付属のコネクタに接続します。



3. (ドライブを装着した)フロントパネルを(ケースの)リアパネルに挿入します。



- 手順1で外したネジで、(ドライブを装着した)フロントパネルを(ケースの)リアパネルに固定します。



- USBでホストコンピュータとHDDケースを接続するには、付属のUSBケーブルでケースのUSB Mini Bタイプスロットとホストコンピュータの空きUSB Aタイプスロットを接続します。
- eSATAでHDDケースとホストコンピュータを接続するには、付属のeSATAケーブルでケースとホストコンピュータを接続します。ケースに電力を供給するには、DCケーブル(付属品)でホストコンピュータの空きUSBポートとHDDケースの電源ポートに接続します。

ドライバインストール手順

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, 7 Mac OS X, Linux

これらのオペレーティングシステムでは本ケース製品がネイティブサポートされており、ドライバが既にインストールされているため、ドライバをインストールする必要はありません。

インストールの確認

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

メインデスクトップ画面から、「マイコンピュータ」(Vistaをお使いの場合は「コンピュータ」)を右クリックし、「管理」を選択します。新しく開いた [コンピュータ管理] 画面左側の [デバイスマネージャ] を選択します。

[ディスクドライブ] オプションをダブルクリックします。新しいディスクドライブがこのカテゴリの下にリスト表示されます。通常、この中にはケースにインストールしたHDDの製造メーカー/モデルの情報が含まれます。

使用方法

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

1. [マイコンピュータ] を右クリックし、[管理] を選択します。
2. 左側のペインから、[ディスクの管理] をクリックします。右側のペインに新しいHDDが表示されます。
3. 割り当てられていないドライブを右クリックし、[新規パーティション] を選択します。
4. [新規パーティション] ウィザードが開きます。ウィザードの指示に従って、使用するドライブのパーティションを作成します。
5. パーティションを作成したら、HDDケースにインストールしたドライブが [マイコンピュータ] および [ディスクの管理] に [新規ボリューム] として認識されます。

技術仕様

バスのインターフェース	USB 2.0 SATA 3Gb/秒
外部コネクタ	1 x USB mini B 1 x eSATAポート 1 x DC電源コネクタ
チップセット	JMircon JM20316
LED	1 x 電源/動作状況
最大データ転送速度	USB:480 Mb/秒 eSATA:3 Gb/秒
HDD互換性	2.5インチSATA 1.5/3 Gb/秒 HDD、 高さ:9.5mm
外形寸法	133.0 mm x 72.0 mm x 13.0 mm
重量	90 g
対応オペレーティングシステム	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista、 7 Mac OS X、Linux

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。