

3.5インチベイ用2.5インチSATAドライブ 可動式ラック - 防振タイプ

SATBP125VP



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.StarTech.com/SATBP125VP をご覧ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用


本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次


製品図	1
フロントビュー	1
リアビュー	1
使用中の写真	2
パッケージの内容	2
動作環境および使用条件	3
ドライブトレイにドライブをインストールする	3
可動式ラックのインストール手順	4
ドライブトレイからハードドライブを取り外す	4
LEDインジケータについて	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

製品図


フロントビュー



リアビュー



使用中の写真



パッケージの内容

- 1 x 可動式ラック
- 1 x ドライブトレイ
- 2 x キー
- 1 x SATAケーブル
- 4 x ドライブ取付用ネジ
- 4 x 可動式ラック取付用ネジ
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境および使用条件

- ・ 1 x 2.5インチSATA HDD
- ・ 3.5インチドライブベイ搭載コンピュータまたはサーバー
- ・ SATAコネクタ搭載電源
- ・ プラスドライバー

SATBP125VPは、OS独立型なのでドライバやソフトウェアは必要ありません。

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、
www.StarTech.com/SATBP125VP でご確認ください。

ドライブトレイにドライブをインストールする

警告!ハードドライブは、運搬時は特に、慎重に取り扱ってください。不適切なドライブの取り扱いにより、データを喪失してしまう場合があります。ストレージデバイスは、常に注意して取り扱いください。必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. ドライブトレイがロックされている場合は、付属品のドアキーをドアのロックに差し込んで時計回りに回転させます。
2. リリースラッチを強く押してドライブトレイのドアを引きます。
3. 可動式ラックからドライブトレイをスライドさせて外します。
4. ドライブをドライブトレイの側面にスライドさせて、ドライブトレイの取付とドライブの取付穴の位置を揃えます。
5. ドライブトレイの底面で、ドライバを使用してドライブ取付用ネジをドライブトレイとドライブに差し込み、所定の位置で締めます。
6. ドライブトレイをゆっくりスライドさせて可動式ラックに挿入します。
7. ドライブトレイのドアを閉じます。

警告!ドアを閉じる時に抵抗を感じたら、力まかせにドアを閉めるようなことはしないでください。ドライブトレイを取り外し、正しい方向に挿入しているか確認します。ドアを強制的に閉じると、ドライブおよび/または可動式ラックのHDD (ハードドライブ) コネクタが損傷する可能性があります。

8. ドライブトレイのドアをロックするには、付属のキーの1本をロックに差し込んで反時計回りに回転させます。

可動式ラックのインストール手順

警告!コンピュータのコンポーネントをインストールする際は、必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. コンピュータと接続しているデバイスや周辺機器の電源を切ります。
2. コンピュータの背面にある電源プラグから電源ケーブルを外します。
3. コンピュータに接続されている周辺機器の接続を外します。
4. コンピュータケースを開けて空の3.5インチドライブベイからカバーを外します。詳しい手順は、コンピュータシステム付属の 説明書を参照してください。
5. 可動式ラックをドライブベイスロットに挿入します。その際、可動式ラック側面のネジ穴がドライブベイスロットの穴と揃うようにします。
6. 可動式ラック取付用ネジを使用して可動式ラックを取り付けます。
7. 付属のSATAケーブルを、可動式ラックのSATA データコネクタと、コンピュータのマザーボードまたはSATAコントローラカードのSATAポートに接続します。
8. SATA電源コネクタをコンピュータ電源と可動式ラックのSATA電源コネクタに接続します。
9. コンピュータケースのカバーを元通りに取り付けます。
10. コンピュータの背面にある電源ケーブルを再接続します。
11. コンピュータと接続しているデバイスや周辺機器の電源を入れます。
12. コンピューターを起動します。

ドライブトレイからハードドライブを取り外す

警告!電源/動作状況LEDが点滅している時はドライブを取り外さないでください。

1. ドライブトレイのドアがロックされている場合は、付属品のドア鍵をドアのロックに差し込んで時計回りに回転させます。
2. リリースラッチを強く押してドライブトレイのドアを引きます。
3. 可動式ラックからドライブトレイをスライドさせて外します。
4. ドライブトレイの底面で、ドライバを使用してドライブトレイとドライブからドライブ取付用ネジを取り外します。
5. ドライブトレイからドライブをスライドさせて外します。

LEDインジケータについて

SATBP125VPには、ドライブトレイ正面に電源/動作条件LEDが搭載されています。

LEDの動作	意味
LEDが青色に点灯している	可動式ラックに電力が供給されており、ドライブの電源が入っています。
LEDが青色に点滅している	ドライブにアクセス中。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。