

3ドライブ3.5インチ取り外し可能SAS/SATAバックプレーン

SATSASBAY3BK



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
付属品.....	1
動作環境.....	1
フロント.....	2
リア.....	2
インストール手順	3
リアパネルヘッダー.....	3
ハードウェアインストール手順.....	3
ドライバインストール手順.....	4
バックプレーンを使う	4
技術仕様	5
技術サポート	6
保証に関する情報.....	6

はじめに

本SATSASBAY3BK SAS/SATAバックプレーンは、使いやすく費用対効果の高いSATAホットスワップソリューションです。頑丈でコンパクトな3-in-2デザインで、最大3つの2.5インチ / 3.5インチSATAまたはSAS HDDを2つの5.25ベイに搭載することができます。

最大6.0 GbpsのSATA / SAS HDD速度に対応している本可動式ラック / バックプレーンは、RAIDに完全互換性があり、様々な用途でストレージを用いるためにパフォーマンスと汎用性を最大限まで向上させます。

付属品

- 1 x 3ドライブバックプレーン
- 1 x 取り付けネジセット
- 1 x 取扱説明書

動作環境


- 隣り合った2つの5.25インチフロントベイ付きコンピュータシャーシ
- HDDコントローラ上で利用可能な3つのSATA/SASポート
- 2つの利用可能なLP4 molex、または電源と接続している2x 15ピンSATA電源コネクタ



フロント



リア




インストール手順



警告!HDD やストレージエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDDやストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータを取り扱う際に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面(コンピュータケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

リアパネルヘッダー



JP2ヘッダー

FLR	ファン故障検知 (赤)	TLR	温度検知 (赤)
FL+	ファン故障検知 (+)	5V+	5V電源
FLG	ファン故障検知 (緑)	TLG	温度検知 (緑)
RST	リセットスイッチ	GND	グラウンド

ハードウェアインストール手順

1. ドライブトレイの左側を押し、いずれかのドライブトレイを取り外します。これにより、トレイのロックアームが飛び出します。ロックアームを押さえてトレイを引き出します。
2. 2.5インチまたは3.5インチHDDをトレイに入れます。トレイの底部の穴とドライブの底部の穴を揃えます。同梱のネジを使ってHDDをトレイに固定します(2.5インチと3.5インチの取り付けネジが同梱されています)。
3. スロットにトレイをスライドして戻します。トレイをスロットの所定の位置まで戻したら、「カチッ」という音がするまでロックアームを押して元の位置に戻します。これで、トレイとHDDが正しくインストールされました。
4. もう1つのHDDでも同じ手順を繰り返します。

- バックプレーンをお使いのシステムケース内にある5.25インチのドライブベイにインストールします。ケースメーカーの指示に従って手順を進めます。
- 7ピンシリアルATA (SATA) 信号ケーブルを使って、バックプレーン背面にある7ピンHDDポートをSATA / SASコントローラに接続します。
- バックプレーンに電源を入れるには、電源と15ピンSATAまたは4ピンLP4 molexコネクタを接続します。LP4 molexコネクタを使用する場合は、電源が自動的にSATA電源に変換されます。いずれのタイプの電源コネクタもプラグインする必要はありません。

ドライバインストール手順

本バックプレーンはHDDにパススルーされるだけで、オペレーティングシステムにより認識されないため、オペレーティングシステムにドライバを使ってインストールを行う必要はありません。

バックプレーンを使う

リセット:バックプレーンの正面側にある「リセット」ボタン / LEDは、リセットスイッチと過熱検知LEDの役割を果たしています。熱くなりすぎるとブザー音が鳴り、リセットLEDが点滅します。アラームを止めるには、「リセット」ボタンを押します。

注意:アラームが作動する初期設定での温度は60°Cです。バックプレーンの背面にあるジャンパを使用することで、温度を55°Cや65°Cに設定することもできます。

HD1、HD2など:バックプレーンの正面側にあるHDボタン / LEDは、各ドライブの電源スイッチと電源LEDの役割を果たしています。電源を入れてドライブの電源を入れたり切ったりするには、対応のHDボタンを押します（ドライブ動作中に電源を切らないでください!）。ドライブで読み取り / 書き込み中にはLEDが点滅してお知らせします。

ドライブに電源が入っていると対応のLEDが点灯します。

ファンセンサー:バックプレーンの正面側にあるファンセンサーLEDはバックプレーンのファンの動作状況をお知らせします。ファンセンサーLEDが緑色に点灯している場合、ファンが正常に動作していることを意味しています。ファンが故障すると、ファンセンサーLEDが赤色に点灯します。

LEDスイッチ:

ポジション	HDD電源LED	HDD動作状況LED	HDD電源
有効 (初期設定)	緑色で点灯	オレンジ色で点滅	データ接続が検出されるとHDDが回転
無効	緑色で点灯	緑色で点灯	電源が入るとHDDが回転

技術仕様

バスのインターフェース	SATA 1.5/3.0/6.0 Gbps SAS 3.0/6.0 Gbps
外付けコネクタ	3 x 7ピンSATA/SAS 2 x LP4 molex電源コネクタ 2 x 15ピンSATA電源コネクタ
LED	3 x HDDの電源 / 動作状況 1 x リセット
ファン	1 x ファン動作状況
動作温度	35°C ~ 65°C
保管温度	15°C ~ 65°C
湿度	30°Cで90%の相対湿度
外形寸法	202.0mm x 146.0mm x 86.0mm
重量	1210 g

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。