

SATAドライブ用USB 3.1 (10 Gbps) ドッキングステーション

SDOCKU313



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/SDOCKU313をご覧ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを
確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置され
た場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波
数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、
無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉
が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉
を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認
できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧
めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお
読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイ
スは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなけ
ればなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイ
ス进行操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CANICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブ
サイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。
これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comに
よる当該製品やサービスの保証、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証
を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.
comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護さ
れる名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品図	1
フロントビュー	1
リアビュー	1
はじめに	2
パッケージの内容	2
動作環境	2
ドッキングステーションのセットアップ	3
ドライブのインストール	3
ドライブの使用準備	3
ドライバのインストールについて	4
ドッキングステーションの使用方法	4
ドライブの取り外し方	4
LEDインジケータについて	4
トラブルシューティング	5
セットアップ中のコンポーネントをテストする	5
ディスク管理のドライブ表示を確認する	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

製品図

フロントビュー



リアビュー



はじめに

SDOCKU313をトップローディングスロットに挿入するだけで、デスクトップコンピュータやノートパソコンのドライブを簡単にドッキングしたりスワップしたりできます。このドッキングステーションは、HDDイジェクト（取り出し）ボタンでドライブを素早く取り出すことができます。トレイもツールも必要ありません。SDOCKU313は、2.5インチと3.5インチSSDとHDDの両方に対応しています。また、最大対応ドライブ容量は6TBです。SDOCKU313のUSB 3.1機能がより広い帯域幅とより速い速度を実現します。最大ファイル転送速度はUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) の2倍の速度である、10Gbpsに達します。

パッケージの内容

- 1 x SATAドライブ用USB 3.1ドッキングステーション
- 1 x USB 3.1 A - Bケーブル
- 1 x ユニバーサル電源アダプタ
- 4 x 電源アダプタプラグ（北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能）
- 1 x クイックインストールガイド

動作環境

- 空きUSBポートがあるUSB対応コンピュータシステム
- 2.5インチまたは3.5インチSATA HDDまたはSSD

注意: 最大USBスループットを得るには、USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) ポートを搭載したコンピュータを使用する必要があります。

オペレーティングシステム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/SDOCKU313 でご確認ください。

ドッキングステーションのセットアップ

ドライバのインストール

警告! ドライブやストレージのエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。取り扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。

1. ドッキングステーションの外付け電源アダプタを電源コンセントに接続します。
2. 2.5インチまたは3.5インチSATA HDDまたはSSD、ドッキングステーション上部のをドライブスロットに挿入します。ドライブのコネクタがスロットのコーナーと同じ向きになっていることを確かめてください。スロットのドアにカットアウトがあります。ドライブのラベルがドッキングステーションのフロント方向に向くようにしてください。
3. 付属のUSB 3.1ケーブルでドライブドッキングステーションとコンピュータシステムのUSBポートを接続します。USBケーブル接続時のコンピュータは電源が入っていても入ってなくてもかまいません。
4. ドライブドッキングステーション上部の電源ボタンを押してください。ドッキングステーションが起動したことを示す、電源ボタンの下のLEDインジケータが点灯します。ドライブにアクセス中はLEDインジケータが点滅します。

ドライブの使用準備

既にデータが保存されているドライブをインストールすると、**My Computer (マイコンピュータ)** または **Computer (コンピュータ)** の下にドライブに割り当てられた文字とともに表示されます。

データの含まれていない新品のドライブをインストールする場合は、ドライブを使用可能状態にする必要があります。

Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合は次のステップに従ってください。

1. OSのバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。
 - デスクトップ上で **[My Computer (マイコンピュータ)]** を右クリックします。
 - デスクトップ上で **[Computer (コンピュータ)]** を右クリックします。
2. **[Manage (管理)]** をクリックしてください。
3. **Computer Management (コンピュータの管理)** 画面で、**Disk Management (ディスクの管理)** をクリックします。
4. **Unallocated (未割り当て)** のラベルが付いたディスクを見つけます。ドライブ容量をチェックして、正しいドライブであることを確認します。
5. **Unallocated (未割り当て)** となっているウィンドウのセクションを右クリックし、OSのバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。
 - **New Simple Volume Wizard (新規シンプルボリュームウィザード)** をクリックし、指示に従います。
 - **Create Partition Wizard (パーティション作成ウィザード)** をクリックし、指示に従います。

- **New Partition Wizard (パーティション作成ウィザード)** をクリックし、指示に従います。

ドライブが正常にインストールされると、**My Computer (マイコンピュータ)** または **Computer (コンピュータ)** の下にドライブに割り当てられた文字とともに表示されます。

ドライバのインストールについて

ドライブドッキングステーションはネイティブサポートされており、ドライブが既にインストールされているため、本製品にドライバやソフトウェアをインストールする必要はありません。

ドッキングステーションの使用方法

ドライブの取り外し方

注意: 作業を進める前に、ドライブがコンピュータからアクセスされていないことを確認してください。

1. オペレーティングシステムからドライブを取り外すには、次の手順のひとつを実行してください。

- Windowsが動作しているコンピュータでは、タスクバー通知エリアの**デバイスの安全な取外し**をクリックします。
- Mac OSの動作しているコンピュータでは、デスクトップ上でドライブを**ゴミ箱**アイコンまでドラッグします。

詳しくは、オペレーティングシステム付属の説明書を参照してください。

2. ドッキングステーション上部の**電源**ボタンを押し、ドッキングステーションの電源が落ちるまで待ちます。
3. ドライブを取り外すには、ドッキングステーション上面の**ドライブ取り出し**ボタンを押します。
4. ドッキングステーション上部のドライブスロットからドライブを引き出します。

LEDインジケータについて

SDOCKU313のLEDインジケータは、ドッキングステーション上部の**電源**ボタンの下にあります。LEDインジケータの詳細情報は下記の表に掲載されています。

LED動作	意味
LEDインジケータが青色に点灯している	ドッキングステーションの電源が入り電力が供給されています。
LEDインジケータが一定の間隔で赤色に点滅している	プロセス (読み込み/書き込みなど) が完了します。
LEDが不規則な間隔で点滅している	エラーが発生しています。

トラブルシューティング

セットアップ中のコンポーネントをテストする

ドッキングステーションを手順に従ってセットアップ中で、まだ運用していない段階なら、セットアップ中のコンポーネントが正しく機能しており問題の原因とはならないことを確認できます。

ヒント:セットアップ中のケーブルをテストする場合、ケーブル1本1本を個別にテストする必要があります。また、可能なら短いケーブルを使用してください。

コンポーネントをテストするには、以下を試します：

1. 別のセットアップでケーブル、ドライブ、ドックを使用します。コンポーネントが別のセットアップで動作する場合、問題はコンポーネントにはないと考えられますので、次の手順に進みます。
2. 1度に1つのコンポーネントを試します。別のセットアップで動作することが分かっているコンポーネントのケーブル、ドライブ、ドッキングステーションを交換します。

ディスク管理のドライブ表示を確認する

エラーが使用中のドライブで発生しているかどうかを判断するには、以下の内容を実行します。

1. Windowsが動作しているコンピュータで、**Windows**キー +**R**を押し、**diskmgmt.msc**と入力した後で、**Enter**を押します。
2. ドライブがリストされているか確認します。ドライブが **Healthy** (正常)と表示されているが、隣に文字が表示されていない場合は、**Healthy** (正常)を右クリックして、**Change Drive Letter and Paths** (ドライブ文字とパスの変更)をクリックします。
3. **Add** (追加)をクリックします。
4. ドライブ文字(例:**E:**)を割り当てます。
5. **OK**をクリックします。

注意:フォーマットしたドライブは、ドライブ文字を割り当てるまで**Computer** (コンピュータ)または**My Computer** (マイコンピュータ)に表示されません。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な要素です。お使いの製品についてサポートが必要な場合は、www.startech.com/supportへアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能な資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換します。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はパーツ探をサポートし、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細情報は www.startech.com へアクセスしてご確認ください。ウェブサイトでは、専用リソースや便利なオンラインツールをご提供しています。

StarTech.comは、接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。