

Séparateur Vidéo VGA 2 Ports avec Audio - Alimentation USB

ST122LEA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com


PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 1 x Séparateur vidéo
- 1 x Câble alimentation USB
- 1 x Guide d'Installation

Configuration Requisite

- Périphérique source vidéo compatible VGA
- Port USB disponible sur le le périphérique source vidéo
- Dispositif d'affichage compatible VGA
- Source audio stéréo analogique avec Interface mini-jack 3,5 mm
- Haut-parleurs stéréo avec interface mini-jack 3,5 mm



*Le produit actuel peut varier de la photos

Installation

1. Assurez-vous que tous les appareils sont hors tension et débranchés avant de tenter l'installation.
 2. Branchez le connecteur VGA mâle du ST122LEA sur la sortie VGA du périphérique source vidéo (ex : ordinateur).
 3. Si vous utilisez l'audio, connectez le connecteur audio mini-jack 3.5 mm intégré à la sortie audio du périphérique source.
 4. Connectez les périphériques d'affichage vidéo (ex : moniteur, projecteur, etc.) aux connecteurs VGA femelle sur le ST122LEA, en utilisant des câbles VGA mâle/mâle standards.
 5. Si vous utilisez l'audio, connectez un système haut-parleurs stéréo (ou haut-parleurs intégrés sur le dispositif d'affichage) en reliant des câbles audio mini-jack 3.5mm à l'unité séparateur.
- NOTE :** Les deux sorties sur le ST122LEA sont identiques, alors le même signal audio et vidéo sortira.
6. Branchez le câble d'alimentation USB du connecteur d'alimentation DC sur l'unité séparateur ST122LEA à un port USB disponible sur le périphérique source.
 7. Mettez sous tension les périphériques d'affichage et les haut-parleurs (si possible).
 8. Mettez sous tension le périphérique source vidéo.

Spécifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de Ports | 2 |
| Signal Vidéo | RGBHV (VGA) |
| Connecteurs | 2 x VGA DE-15 femelle 1 x VGA DE-15 mâle 2 x mini-jack 3.5mm femelle 1 x mini-jack 3.5mm mâle 1 x Alimentation DC |
| LED | 1 x Alimentation |
| Résolution Vidéo Maximum | 2048 x 1536 |
| Distance Maximum | 65m |
| Bande Passante Vidéo Maximum | 300MHz |
| Prise en Charge DDC | DDC, DDC2, DDCB2 (Port 1 uniquement) |
| Température de Fonctionnement | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| Température de Stockage | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
| Humidité | 0 ~ 95% HR |
| Dimensions | 68.0mm x 53.0mm x 23.0mm |
| Poids | 115g |

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.