

Mini 4ポートUSB 2.0ハブ

ST4200MINI



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
パッケージの内容	1
動作環境	1
取り付け手順	2
技術仕様	3
技術サポート	4
保証に関する情報	4

はじめに

StarTech.comの4ポートUSB 2.0 ミニハブをご購入いただきありがとうございます。本ST4200MINIを使うことにより、要件がより厳格なほとんどの次世代周辺機器にプラグインすることができ、最大転送速度480 Mbpsを利用することができるようになります。本ST4200MINIはUSB 1.1規格にも下位互換性があるため、調節の手間なしに、要件が少ない周辺機器でもお使いいただけます。ハブがコンパクトな「ポケット」サイズであることにより、持ち運びが便利です。また、USBパワードであるため、電源コンセントがあるかを心配する必要もありません。

パッケージの内容

- 1 x USB 2.0 4ポートミニハブ

動作環境

- USB 2.0ケーブルコンピュータ (最大データ転送速度を利用する場合)
- サポートしているオペレーティングシステム: Windows 2000、Windows XP、Windows Vista™、Windows 7、Mac OS X以降

取り付け手順

1. コンピュータの電源を入れたままでこのミニハブを利用可能なUSB 2.0ポートに差し込みます。
2. コンピュータが自動的にデバイスを検出し、ドライバをインストールします。
3. 電力消費の大きな周辺機器をいくつもつないでいる場合は、電源アダプタを使用する必要があるかもしれません。本アダプタをデバイスの側面にあるDC電源ポートに差し込み、反対側を利用可能な電源に差し込みます。

インストールが正しく行われたかの確認

Windowsシステムでは、「デバイスマネージャ」から、ハブが正常にインストールされたかを確認できます。「ユニバーサル・シリアル・バス」の下に、「一般的なUSBハブ」(または同等)という文字が確認できるはずです。正常にインストールされていれば、デバイス名の横に「?」も「!」も付いていないはずです。

過電流状況

USBハブからハブに給電してして複数台の高電流デバイスを使用している場合、電流制限を超える可能性があります。電流制限を超えた場合、ハブは接続しているポートへの給電を停止します(ポートのLEDも消灯します)。電流制限を超えた場合、ハブの電源アダプタを差し込んでください。

Windowsをお使いの場合、電流制限を超えた旨を伝えるポップアップ画面が表示される場合があります。この画面が表示されたら、「リセット」ボタンをクリックし、作業を再開します。この画面が表示されなければ、USBケーブルを抜いてから、もう一度差し込み、ハブをリセットします。

技術仕様

ポート	4 x ダウンストリーム、1 x アップストリーム
電力	バスパワー: 5V 500mA
LED	1 x ハブ電源 (レッド) 4 x ポート状況 (グリーン)
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~85°C
業界標準	FCC Class B

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。