

2ポートDisplayPort™ KVMスイッチ - USB 2.0ハブ ポート&KVMケーブル付属

SV231DPU2



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN ICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに.....	1
パッケージの内容.....	1
動作環境.....	1
製品図	2
フロントビュー.....	2
リアビュー.....	2
インストール手順	3
ハードウェアインストール手順.....	3
ソフトウェアインストール手順.....	4
コンピューター間の切り替え.....	4
操作	5
システム間の切り替え.....	5
技術仕様.....	6
技術サポート	7
保証に関する情報.....	7

はじめに

パッケージの内容

- 1 x 2ポートDisplayPort KVMスイッチ
- 2 x DisplayPort KVMケーブル (1.2m)
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- DisplayPort対応ディスプレイデバイス (例: モニタ、プロジェクタ、テレビなど)
- DisplayPort出力および利用可能なUSBポートを搭載したコンピュータ
- USBキーボードおよびマウス
- 60 Hz - 4Kに対応したビデオソースとディスプレイ

注意: SV231DPU2 KVMスイッチは、DisplayPort 1.2に対応しています。

製品図

フロントビュー




リアビュー



インストール手順

ハードウェアインストール手順

1. DisplayPortモニタをKVMスイッチ背面のDP OUTコネクタに接続します。
2. USB対応キーボードとUSB対応マウスをKVMスイッチ前面のUSBポートに接続します。
3. 付属のDisplayPort USB KVMケーブルを各PCに接続し、次にKVMスイッチ背面のPC1ポートおよびPC2ポートに接続します。



- オプション:接続したコンピューター間で共有したい他のすべてのUSB対応周辺機器を前面のUSBハブポートに接続します。
- 最初のコンピューター/デバイスに電源を入れ、完全に起動するのを待って、キーボードやマウスの動きを確かめます。
- 正常な動作を確認したら、次のポートに切り替え、そのコンピューター/デバイスに電源を入れ、確認作業を行います。
- すべてのコンピューター/デバイスをKVMスイッチに接続し終わったら、ポートを自由に切り替えられるようになります。

注意:

本DP KVMスイッチは、接続システムの電源の入/切は検出しません。そのため電源の入っていないコンピュータに切り替えると、モニタには何も表示されません。

可能なら、両方の接続システムで同じ解像度を使用することをお勧めします。ポートを切り替えた時に画面解像度が変わることを防ぐためです。

コンピューター間の切り替え

コンピューターを切り替えるには、以下の作業のいずれかを行ってください。

- KVMスイッチの**PC Select (PC選択)** ボタンを押します。
- 切り替えソフトウェアをコンピューターにダウンロードして、接続コンピューター間を切り替えます。
- ホットキー切り替えコマンドを使用します。**注意:**ホットキー切り替えコマンドはWindowsコンピューターでのみ使用できます。

ソフトウェアインストール手順

KVMスイッチには接続したPCをクリックひとつで切り替えられる、オプションのスイッチングソフトウェアが付属しています。

対応オペレーティングシステム:Windows® 8 / 8.1 (32/64ビット)、7 (32/64)、Vista (32/64)、XP (32/64)、Mac OS 10.3以降 (10.10までテスト済み)

注意: KVMはユニット前面の物理選択ボタンとあらゆるプラットフォームからのホットキーによる切り替えにも対応しています。

- ウェブブラウザを開き、**www.startech.com/Downloads**にアクセスします。
- SKU「SV231DPU2」を入力し、ソフトウェアをダウンロードします。
- ファイルを保存した場所を開き、**Setup.exe** (Windows) または **USB KVM.dmg** (Mac OS) アプリケーションを実行します。
- 画面の指示に従い、インストールを完了します。

操作

システム間の切り替え

接続システムを切り替えるには、以下のいずれかのステップを実行します。

- KVMスイッチ前面のSELECTボタンを押します。
- Scroll Lockホットキーを2回押します (ScrLk + ScrLk)。
- 緑色のタスクバーアイコンをクリックします (ソフトウェアをインストールしている場合)

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。