

## Raccordement S-Video sur Cat5

SVIDUTPEXT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage

- 2 x Raccordements S-Video (Extrémités locale et distante)
- 1 x Câble S-Video 20cm
- 1 x Kit d'Installation/de Montage
- 1 x Manuel d'Utilisateur




\*Le produit actuel peut varier de la photos

### Configuration Requisite

- Source S-Video
- Câbles S-Video Entrée et Sortie
- Un dispositif d'affichage avec une entrée S-Video disponible

### Configuration de Base




1. Branchez le câble S-vidéo sur la sortie à l'arrière de la source vidéo.
2. Connectez l'autre extrémité du câble S-vidéo utilisé dans l'Étape 1 sur l'unité locale SVIDUTPEXT (marqué VIDEO).
3. Branchez le câble CAT5 sur le port RJ45 de l'unité locale SVIDUTPEXT.
4. Connectez l'autre extrémité du câble CAT5 sur le port RJ45 de l'unité distante SVIDUTPEXT.
5. Connectez le second câble S-vidéo sur le port désigné sur la sortie de l'unité SVIDUTPEXT (marqué VIDEO).
6. Connectez l'autre extrémité du deuxième câble S-vidéo sur le moniteur/écran. Pour de plus amples instructions sur la façon de localiser le port S-Video sur votre écran, veuillez vous référer à la documentation qui accompagnait l'écran au moment de l'achat.

## Spécifications

<b>Connecteurs Local</b>	1 x RJ45 Ethernet femelle 1 x S-Video femelle
<b>Connecteurs Distant</b>	1 x RJ45 Ethernet femelle 1 x S-Video femelle
<b>Résolution Maximum</b>	480i/480p
<b>Longueur de Câble Maximum</b>	200 m (660 ft)
<b>Bande Passante</b>	DC à 8MHz
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	110 x 77 x 24mm
<b>Poids</b>	80g

## Définitions du Brochage

Broche	Couleur	Fonction
1	Blanc / Orange	S-Video
2	Orange	S-Video
3	Blanc / Vert	S-Video
4	Bleu	-
5	Blanc / Bleu	-
6	Vert	S-Video
7	Blanc / Marron	-
8	Marron	-



## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/](http://www.startech.com/) support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.