

91cm SuperSpeed USB 3.0 - eSATA アダプタ ケーブル

USB3S2ESATA



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC 準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切 StarTech.com とは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.com は、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	2
付属品	2
動作環境	2
インストール手順	3
ハードウェアインストール手順	3
ハードウェアの取り外し	3
技術仕様	4
技術サポート	5
保証に関する情報	5

はじめに

本USB3S2ESATA USB 3.0 - eSATA アダプターケーブルを使うだけで、外付け SATA (eSATA) デバイスやエンクロージャをUSB 3.0 経由でホストコンピューターに接続することができます。便利です。本アダプターケーブルは、USB3.0 とeSATA ケーブルを1つのケーブルに統合しており、外付け電源も、ドライバのインストールも必要ないため、実装がシンプルで、手間がかかりません。アセンブリも使用可能なケーブルを探す必要ありません。

最大データ転送速度 5 Gbps (USB 2.0の10倍の速度) で接続するSuperSpeed USB 3.0 に対応しており、USB 2.0 との下位互換性もある、本アダプターケーブルは、自宅でも会社でも、ノート型パソコンを使用の場合でも、素早く使いやすいプラグアンドプレイ式実装でお使いになれます。あらゆる種類のシングルドライブ/ボリュームのeSATAと一緒に使えるこの万能アダプタは、StarTech.com の2年間保証と永久無料技術サポートが付いています。

付属品

- 1 x USB 3.0 - eSATAアダプタ
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- 空いているUSB AタイプポートのあるUSB対応コンピューターシステム
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7/8/8.1 (32/64ビット) Apple® Mac® OS 9.x/10、Linux®



インストール手順

警告!HDD やストレージエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDD やストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピューターを取り扱う際に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面(コンピューターケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

ハードウェアインストール手順

1. アダプターケーブルのeSATA端子を外付けストレージデバイスのeSATAポートに差し込みます。このとき、電源が切れていることを確認してから接続作業を行ってください。

注意：ポートマルチプライヤサポートは利用できませんので、eSATAデバイスのシングルディスク/ボリュームのみ検出されます。

2. 外付けストレージ機器の電源を入れます。
3. USB端子をホストコンピューターの空いているUSBポートに接続します。アダプタはUSBポートのネイティブスピードで動作します (USB 2.0ポートでは480 Mbps、USB 3.0ポートでは、5 Gbps)。

注意：ホストコンピューターのeSATAポートがホットプラグ/プラグ・アンド・プレイ式オペレーションをサポートしている場合、ケーブルを差し込むとコンピューターが動作を実行開始することが出来ます。そうでない場合は、コンピューターの電源を入れる前にケーブルを接続します。

4. コンピューターシステムが自動的にストレージデバイスを検出し、インストールします。アダプターケーブルのために別のドライバをインストールする必要はありません。
5. インストールを正常に完了すると、アダプタのリンクLEDが点灯します。これで、外付けストレージデバイスがお使いいただけます。

ハードウェアの取り外し

ストレージボリューム (Mac OS) を取り外すか、USBデバイス (Windows) を停止することにより、オペレーティングシステムを介して外付けストレージデバイスの動作を停止します。

ストレージデバイスを停止したら、安全に電源を切るか、アダプターケーブルを取り外します。

技術仕様

ホストインターフェース	USB 3.0 rev. 1.0
チップセットID	LucidPort USB300
コネクタ	1 x USB 3.0 Aタイプ オス 1 x 7ピン eSATAタイプ メス
LED	1 x リンク/アクティビティ
業界標準	SATA Rev. 2.0
最大データ転送速度	USB 3.0: 5 Gbps eSATA: 3 Gbps
ポートマルチプライヤサポート	いいえ
動作温度	0°C ~ 50°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
湿度	5% ~ 85% 相対湿度
ケーブル長	USB: 1 m eSATA: 30 cm
重量	77 g
対応オペレーティングシステム	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008 R2/7/8/8.1 (32/64ビット) 、Mac OS 9/10、Linux

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.com は、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.com は商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. StarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品を見つけやすく。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.com は接続や技術パーツの ISO 9001 認証メーカーです。StarTech.com は 1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。