

## USB 3.0ミニドッキングステーション (HDMI®またはVGA、GbE、USBパススルー対応)

USB3SMDOCKHV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

操作上の完全な説明とインストール手順については、www.startech.com/USB3SMDOCKHVを参照してください

## 付属品

- 1x USB 3.0ミニドッキングステーション
- 1x 取扱説明書
- 1x ドライブCD

## 動作環境

- 空きUSBポートのあるUSB 3.0対応コンピュータシステム
- Windows® 8 / 8.1 (32/64ビット)、7 (32/64)、Vista (32/64)、XP SP3 (32)、Mac OS® 10.6以降 (10.9までテスト済み)
- 必要に応じて、HDMI®またはVGA対応ディスプレイデバイス  
**注意:**一度に使用できるビデオ出力ポートはHDMI®またはVGAのどちらか一つだけです。2台のディスプレイを接続すると、HDMIポートが優先されます。

## インストール

お使いのオペレーティングシステムのバージョン、およびアクティブなネットワーク接続があるかどうかに応じて、ミニドッキングステーションはホストシステムの利用可能なUSB 3.0ポートに接続すると自動的にインストールされます。

ミニドッキングステーションが自動的にインストールしない場合、以下のステップに従ってドライバインストールプロセスを完了します。

## ドライバインストール手順

## Windows / Mac

1. 最新のドライバをwww.startech.comウェブサイトから接続先のホストオペレーティングシステムにダウンロードするか(推奨)、同梱のドライバCDをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに挿入します。
2. 自動再生が有効な場合、ダイアログが表示されたら「フォルダを開いてファイルを表示」オプションを選択し、DisplayLink ".exe" アプリケーションを実行します。
3. 自動再生が無効な場合、CD/DVDドライブ(またはドライバのダウンロード先)まで参照し、DisplayLink ".exe" アプリケーションを実行します。
4. 画面上の指示に従い、ドライバのインストールを完了します。  
**注意:**システムを再起動するようプロンプト表示で指示される場合があります。

## 製品概要

## フロント



## リア



## ハードウェアインストール手順

1. 内蔵のUSBアップストリームケーブル経由でコンピュータの利用可能なUSB 3.0ポートにミニドッキングステーションを接続します。
2. アダプタのHDMI®ポートにHDMI®モニタを接続するか、アダプタのVGAポートにVGAモニタを接続し、モニタの電源を入れます。  
**注意:**一度に使用できるビデオ出力はHDMI®またはVGAのどちらか一つだけです。ディスプレイが各ビデオ出力ポートに同時に接続されている場合、HDMI®ポートを優先します。
3. 必要に応じて、アダプタのRJ-45ポートにCat 5e/6ネットワーク接続を接続します。
4. 必要に応じて、USB 3.0ダウンストリーム (USBパススルー) ポートにUSB周辺機器を接続します。

## 対応ビデオ解像度

ビデオ出力	最大解像度
HDMI®	2048x1152
VGA	2048x1152

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## カナダ産業省のステートメント

本クラスBデジタル機器はカナダのICES-003に準拠しています。Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## デジタル機器 (ICES003)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads)でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。