

3ポートHDMI®オートスイッチ

VS123HD



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
パッケージの内容	1
動作環境	1
ハードウェアインストール手順	4
ハードウェア動作	4
技術仕様	5
技術サポート	6
保証に関する情報.....	6

はじめに

VS123HD 3ポートHDMI®オートスイッチには3つの優先HDMI入力ポートが搭載されています。有効になっているHDMIソースの電源が切れたり、接続が外れたり、またはその他の原因により信号が切れた場合は、スイッチが優先度出力に従い、次に利用可能なHDMI信号を自動的に選択し、常にディスプレイが信号を受信できる状態にします。

自動スイッチにはIRリモートコントロールも含まれているので、3台のHDMIオーディオ/ビデオソース間でHDプロジェクタやディスプレイを共有することができます。オプションで手動またはフロントパネルの使いやすいトルボタンでスイッチをコントロールすることもできます。

高解像度デバイスに理想的なこの3入力/1出力HDMIスイッチは、高品位1080p解像度 (PC/コンピューターからWUXGA/1920x1200) および7.1サラウンドサウンドオーディオに対応しており、接続デバイスから最高のマルチメディアエクスペリエンスを引き出します。

StarTech.comでは2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

パッケージ内容

- 1x 3ポート高速HDMI®オートスイッチ
- 1x リモートコントロール
- 1x IR延長ケーブル
- 1x ユーザマニュアル

動作環境


- ビデオソースデバイス (コンピューター、Blu-rayプレイヤーなど)
- HDMI®対応ディスプレイデバイス (テレビ、プロジェクタなど)
- 入力デバイス (最大3台) 分のHDMIケーブル

VS123HD 3ポート高速HDMI®オートスイッチ



1. HDMI®入力ポート#1
2. HDMI®入力ポート#2
3. HDMI®入力ポート#3
4. 選択ボタン(ポート間の切り替え)
5. HDMI®出カドングルケーブル
6. 電源LED
7. アクティブポートLEDインジケーター

リモートコントロール



1. ポート1へスイッチ
2. ポート2へスイッチ
3. ポート3へスイッチ
4. 電源オン/オフ
5. 上のポートへスイッチ
6. 下のポートへスイッチ

ハードウェアインストール手順

1. VS123HDの「HDMI®出力ドングルケーブル」をHDMI®対応ディスプレイデバイス(テレビ、プロジェクタなど)に接続します。
2. HDMI®ケーブル(別売)で、希望する入力デバイス(最大3台)とHDMI®入力ポートビデオソースデバイス(コンピュータ、ブルーレイプレイヤーなど)のビデオ入力ポートを接続します。

注意:本製品には3つの優先HDMI®入力ポートが搭載されています。有効になっているHDMI®ソースの電源が切れたり、接続が外れたり、またはその他の原因により信号が切れた場合は、スイッチが優先度出力に従い、次に利用可能なHDMI®信号を自動的に選択します。ですから、使用頻度の高い順に接続されたデバイスの優先度をつけておくことをお勧めします。最もよく使用するデバイスをHDMI®入力ポート#3へ、最も使用しないデバイスをHDMI®入力ポート#1へ接続してください。

3. ディスプレイデバイスの電源を入れてから、ビデオソースデバイスの電源を入れます。

ハードウェア動作

1. 自動スイッチポート選択

自動スイッチ機能を使用すると、優先度の高いポートに接続されているデバイスの電源を入れたり切ったりすることで、ビデオソース間を自動的に切り替えることができます。

例:通常、ケーブルや衛星のセットトップボックスからテレビを見ているが、時々ブルーレイプレイヤーを使って映画を見ている場合。セットトップボックスをポート#3へ、Blu-rayプレイヤーをポート#2へ接続できます。Blu-rayプレイヤーの電源を入れ、映画を見るときは、VS123HDが自動的にブルーレイプレイヤーに切り替わります。映画が終わったら、Blu-rayプレイヤーの電源を切るだけで、VS123HDが自動的にセットトップボックスに戻します。

2. 手動のポート選択

- a. 「スイッチボタン」を押して、入力デバイス1~3を切り替えます。
- b. ビデオソースが切り替わるとアクティブポートのLEDインジケーターが点灯します。希望するビデオソースデバイスがHDMI®対応ディスプレイデバイスに表示されたら切り替えを止めます。

3. リモートコントロールポート選択

- a. 上記アクティブポートLEDインジケーターの番号に対応する、リモートコントロールの1~3のキーを押します。
- b. 選択したアクティブポートLEDインジケーターが点灯し、希望するビデオソースデバイスがHDMI®対応ディスプレイデバイスに表示されます。
- c. VS721M⁺SLTIの電源オン/オフにはボタンを使用します。

注意:リモートコントロールの矢印ボタンを使用しても、隣り合うビデオソースデバイスと対応するアクティブポートLEDインジケーターを切り替えることができます。

技術仕様

ポート数	3
オーディオビデオ入力	3x HDMI®
オーディオビデオ出力	1x HDMI®
インターフェース	HDMI®
オーディオ	はい
工業規格	ハイスピード HDMI®、HDCP
最大距離	10m
最大解像度	1080p / 1920x1200

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。