

## 6U奥行き12インチパッチパネル用壁取付用金具

WALLMOUNT6 -Rev SW

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com  
 DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com  
 ES: Guía del usuario - es.startech.com  
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com  
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com  
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com

### はじめに

WALLMOUNT6は頑丈で安心できるストレージオプションです。6Uのスペースに機器を取り付け、より効率的かつアクセスしやすい作業環境を生み出します。本壁取付用金具はすべてスチール構造で、パッチパネルやその他のロープロファイル19インチ機器を壁に取り付けるのに最適です。

### パッケージ内容


- 1 x 6U壁取付用ラック
- 4 x M5-25 mm平頭ネジ
- 4 x プラスチック製アンカー
- 1 x 金属製パネル (固定用ブラケット)
- 4 x M4-8 mmセルフタッピングブラケットネジ
- 12 x M6 ケージナット
- 12 x M6 ネジ
- 1 x M6 止めワッシャ
- 1 x M6 平ワッシャ
- 1 x M6 ネット
- 1 x ユーザマニュアル

### 製品図




\*実際の製品は写真と異なる場合があります。


最新情報、技術仕様、製品サポートについては、  
[www.startech.com/WALLMOUNT6](http://www.startech.com/WALLMOUNT6)をご確認ください。



### フロントビュー



### WALLMOUNT6を上から見た図



# WALLMOUNT6の組み立て

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

**警告!**WALLMOUNT6の最大耐荷重は20 kgです。重量制限を超過した場合、WALLMOUNT6は期待通りの性能を発揮できない可能性があります。

## 間柱を使用してWALLMOUNT6を壁に取り付ける

壁取付用穴は、間柱を利用して取り付けられるよう中央部分が16インチになっています。

1. 付属の固定用ブラケットを取り付けます。
2. WALLMOUNT6を取り付ける壁の中の間柱を見つけます。
3. WALLMOUNT6の取付穴に4つのM5-25 mm平頭ネジを挿入し、次に壁の間柱に締め付けて壁に取り付けます。

**注意:**間柱を利用してWALLMOUNT6を取り付ける場合は、プラスチック製アンカーを使用する必要はありません。

## プラスチック製アンカーを使用してWALLMOUNT6を壁に取り付ける

1. 付属の固定用ブラケットを取り付けます。
2. プラスチック製アンカーをWALLMOUNT6の壁取付用穴の位置に合わせます。
3. WALLMOUNT6を取り付ける壁の位置を決めます。その際、プラスチック製アンカーとWALLMOUNT6の壁取付用穴の位置を揃えます。
4. プラスチック製アンカーを壁に打ち付けます。
5. WALLMOUNT6の取付穴に4つのM5-25 mm平頭ネジを挿入し、次に壁に取り付けたプラスチック製アンカーに締め付けます。

## WALLMOUNT6へのデバイスの取り付け

付属のM6ケージナット、ネジ、ワッシャを使用してWALLMOUNT6にデバイスを取り付けます。

### 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

### テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads)からダウンロードできます。

### 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。