

Consola 1U LCD con Pantalla de 17 Pulgadas y KVM Integrado por IP de 16 Puertos

CABCONS1716I

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja


- 1x Consola para Rack
- 2x Soportes para montaje en rack
- 1x Conector para adaptador de alimentación
- 1x Adaptador de alimentación

Requisitos del Sistema

- 1x Cable Ethernet Recto (Straight Through) para conectar la unidad a su red
- Cables KVM 3-en-1 PS/2 (uno por cada computadora a ser controlada)
- 1x Cable Serial Cruzado DB9 Hembra a Hembra
- 1x Cable KVM USB 2-en-1

Distancia de la Columna Frontal a la Trasera (Profundidad)	cm	pulgadas
Mínima	59	23.2
Máxima	96	37.8

Diagrama de Vista Superior




El módulo KVM puede ser conectado a una consola, o puede ser utilizado como un switch KVM independiente. Hay 3 categorías principales: PS/2, USB y los interfaces Sun.



*El producto real podría variar de la fotografía

Ensamblaje

1. Remueva la tapa de seguridad de la consola. Esta tapa está diseñada para prevenir que la consola se deslice durante su transporte, y una vez removida, la consola se deslizará libremente si se le inclina. Tenga precaución, ya que esto puede causar lesiones.



2. Atornille las extensiones (desde el bracket trasero & el kit de extensión) a ambos lados del módulo del switch KVM. Tome nota de la longitud de las extensiones e instálelas como se muestra. Para un módulo 2U, las extensiones se instalan en la parte inferior del mismo.




Tenga en cuenta la orientación del lado ancho de la extensión.



3. Atornille la consola al rack utilizando los tornillos suministrados.



4. Deslice el bracket trasero en ambos lados de la unidad, asegurándose que los tres tornillos redondos estén DENTRO del riel del bracket en ambos lados de la unidad (nótese las flechas en el diagrama abajo).




5. Instale ambos brackets al rack.



StarTech.com

Hard-to-find made easy®

6. Empuje el módulo KVM de forma pareja hacia la consola.
7. Deslice la consola hacia afuera y atornille ambas unidades utilizando los tornillos suministrados.



8. Asegúrese que los conectores C-36 están conectados firmemente.
9. Conecte la fuente de alimentación al terminal del poder del módulo KVM para completar el ensamblaje de la unidad.

Especificaciones

Conectores de Consola	VGA(1), Mouse PS/2(1), Teclado PS/2(1)
Colores de Pantalla	16.7M(8 bits)
Conectores de Computadora Host	HD-15 hembra (16), es compatible con clientes PS/2 o USB, dependiendo del cable utilizado
Señal de Entrada	RGB Análogo, H/V separado
Tamaño del LCD	17" TFT
Resolución Local Máxima	1280x1024
VESA Plug and Play	VESA DDC 1/2B DDC2B
Administración de Poder	Cumple con VESA DPMS
Número Máximo de Computadoras en Cascada	136
Número Máximo de Computadoras	16
Número Máximo de Usuarios	1 Local, 4 Remotos
Menú de Pantalla	Si

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 3 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.